







回路番号
(タイプA: 番号1
タイプB: 極数末尾番号)

一般公差	
10以下	± 0.2
10を越え30以下	± 0.25
30を越え100以下	± 0.3
角 度	± 3°



パネル取付寸法 △
(公差: ±0.1)



- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 注: △ 2極品Kのみ適用
- △ 適用パネル厚寸法 0.8~1.6 mm.
- 2.ハウジングはパネル打抜き側から挿入すること。
3. 適用コネクタ型番 170376 (AWG #20-26)
170377 (AWG #26-30)
4. 適用製品規格: 108-5118

B (逆回路)	171880	↑	18.2	22	23.5 (12)	↑	↑	15	16.1	17.9	6	4-	↑	-6	2-	↑	-6	↑	-6	
		↑	15.7	19.5	21 (9.5)	↑	↑	12.5	13.6	15.4	5	4-	↑	-5	2-	↑	-5	↑	-5	
		↑	13.2	17	18.5 (7)	↑	↑	10	11.1	12.9	4	4-	↑	-4	2-	↑	-4	↑	-4	
		4.2	10.7	14.5	16 (4.5)	2.5	4	7.5	8.6	10.4	3	△4	↑	-3	2-	↑	-3	↑	-3	
		3.7	8.2	12	13.5 (2)	2	3.5	5	6.1	7.9	2	4-172214-2	2-172214-2	172214-2						
A (標準)	171822	↑	23.2	27	28.5 (17)	↑	↑	20	21.1	22.9	8	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	-8	
		↑	20.7	24.5	26 (14.5)	↑	↑	17.5	18.6	20.4	7	↑	↑	2-	↑	-7	↑	-7	↑	-7
		↑	10.2	22	23.5 (12)	↑	↑	15	16.1	17.9	6	4-	↑	-6	2-	↑	-6	↑	-6	
		↑	15.7	19.5	21 (9.5)	↑	↑	12.5	13.6	15.4	5	4-	↑	-5	2-	↑	-5	↑	-5	
		↑	13.2	17	18.5 (7)	↑	↑	10	11.1	12.9	4	4-	↑	-4	2-	↑	-4	↑	-4	
		4.2	10.7	14.5	16 (4.5)	2.5	4	7.5	8.6	10.4	3	4-	↑	-3	2-	↑	-3	↑	-3	
		3.7	8.2	12	13.5 (2)	2	3.5	5	6.1	7.9	2	4-172213-2	2-172213-2	172213-2						
回路番号 タイプ	規格相対 ハウジング型番	K	J	H	G	F	E	D	C	B	A	極数	青色	黒色	自然色					
寸 法												型 番								

材料 (MATERIAL) 66ナロン (94V-0)	一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	名称 (NAME) E1 シリーズコネクタ パネルマウントタイプ キャップハウジング
色: 表参照.	DR. <i>[Signature]</i> 5/7/80 CHK. <i>[Signature]</i> 5/30/80 DE. <i>[Signature]</i> 5/30/80 APP. <i>[Signature]</i> 5/30/80	SIZE B LOC J 番号 (NO.) C-172213
	尺度 (SCALE) 4 1 REV. G2 SHEET	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[4-172213-4](#)