

4

3

2

1

NUMBER  
174552

三角度法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

PRINT DIST  
単位: 単位 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

**基板穴あけ寸法 (参考)**  
**(PCB LAYOUT (REF))**

注 記  
 1. 嵌合相手プラグハウジング : P/N 1-480424-0  
 2. 適用製品規格 : 108-5155  
 3. 適用基板厚 : 1.6mm

NOTES  
 1. THE PARTY PLUG H.S.G. ; P/N 1-480424-0  
 2. PRODUCT SPEC. ; 108-5155  
 3. PCB THICK ; 1.6mm

1	クランプ (CLAMP)	銅合金 (Cu ALLOY)	ニッケル下地、錫めっき (Ni UNDER PLATE, FINISH Tin)	③
4	コンタクト (CONTACT)	銅合金 (Cu ALLOY)	ニッケル下地、錫めっき (Ni UNDER PLATE, FINISH Tin)	②
1	ハウジング (HEADER HSG)	熱可塑性樹脂 (66-NYLON) UL94-V2	---	①
-1	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)	仕上げ (FINISH)	項番 (ITEM)

名称 (NAME) 4極 コマーシャル メイテンロック ピンヘッダー 4 Pos. Com. M-N-L PIN HEADER (WITH FIX BELT)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°	寸法 (SCALE) NOT	REV. E1	SHEET 1 OF 1
材料 (MATERIAL) SEE TABLE 表参照	仕上 (FINISH)	LOC A3	番号 (No.) 174552	

E1	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	07APR 11	DR. Y. KATO	DE. I. HASEGAWA
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK. I. HASEGAWA	APP. I. HASEGAWA

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[174552-1](#)