

NUMBER
C-175270


第三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC


単位: ㎜ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST


AMP-J
REV. 9/83
FJ029188





断面 A-A
SECT. A-A



断面 B-B
SECT. B-B



断面 C-C
SECT. C-C



- NOTE ;
1. APPLICATION SPEC NO. 114-5160
 2. APPLICABLE PRODUCT SPEC NO.108-5374

- 注 ;
1. 取付適用規格番号 114-5160
 2. 適用製品規格番号 108-5374

					179427-1		錫めつき済 (PRE-TINNIED)		175270-1		
					バラ端子型番 (LOOSE PIECE CONTACT P/N)		仕上げ (FINISH)		AMP型番 (PART NUMBER)		
					Copyright ©1990年 AMP (Japan), LTD. 日本エー・エム・ピー株式会社			Copyright ©1990 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.			
								AMP		日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
D1	ADD NOTE 2	FJ00-0937-99	TS	KB	28MAY 99	絶縁電線断面 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME) .070 II SERIES L RECEPTACLE CONTACT .070 IIシリーズ L リセプタクル コンタクト	
D	改訂 (FJ00-0577-98)	TK	NS		25MAR 98						
C	改訂 (FJ00-0153-94)	TK	MT		4/3 '94	材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)			
B	改訂 J-0212	KO	SI		7/8 '91	すずめつき済 KLF-5		---			
A	再作成	KO	SI		4/25 '91	DR. Y. Fujimori 4/19 '91		DE. K. Oda 4/19 '91			
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK.	APP. S. Sakata 4/25 '91					
							一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm超え 30mm以下: ±0.25 30mm超え 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°		SIZE LOC 番号 (No.) A3 J C-175270		
							尺度 (SCALE) 5 - 1		REV. D1	SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[175270-1](#)