








プラグハウジング

ダブルロックプレート

断面 A-A
(SECT. A-A)



注:

- 1 Z面より 2mmの範囲で測定
- 2 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること
- 3 内装するリセパタクルコンタクトは型番173630, 173631
- 4 製品規格: 108-5312

NOTE:

- 1 TO BE MEASURED BETWEEN Z AND 2
- 2 TO BE MATE WITH CAP HSG SMOOTHLY
- 3 APPLIED CONTACT; P/N 173630 AND 173631
- 4 PRODUCT SPEC. NO.: 108-5312

オレンジ (ORANGE)	14極 プラグハウジング (14Pos. PLUG HOUSING)	176117-8
灰 (GRAY)	14極 プラグハウジング (14Pos. PLUG HOUSING)	176117-5
青 (BLUE)	14極 プラグハウジング (14Pos. PLUG HOUSING)	176117-5
緑 (GREEN)	14極 プラグハウジング (14Pos. PLUG HOUSING)	176117-4
色 (COLOR)	名称 (NAME)	型番 (PART NUMBER)

Copyright ©1990年 日本エー・エム・ピー株式会社				Copyright ©1990 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
追加電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG)				被覆外径 (INSULATION DIA.) mm				名称 (NAME) .070シリーズ マルチロック I/O コネクタ MK-II 14極 プラグハウジング (.070 SERIES MULTI-LOCK CONN. MK-II 14Pos. PLUG HOUSING)			
材料 (MATERIAL) PBT				色 (COLOR) 表参照 (SEE TABLE)				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°			
DR. Y. Kakitani 12/3/90				DE. Y. Kakitani 12/3/90				10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°			
CHK. M. Matsushita 12/11/90				APP. M. Matsushita 12/11/90				10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR				LOC 番号 (No.) B J C-176117			
DATE				REV. B				SHEET 1 OF 1			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[176117-8](#)