



單位: 毫米 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



12-10-2
(TRADE MARK)

回路番号
(CIRCUIT No.)

回路番号
(CIRCUIT No.)

1. 適用製品規格 : 108-5302
2. 適用コンタクト型番
タテ・コンタクト : 175150-【Y(20-16AWG)】
175149-【Y(25-22AWG)】
3. 嵌合相手側製品型番
ブラグ・ハブジンプ : 176277-【】
リセ・コンタクト : 175152-【Y(20-16AWG)】
175151-【Y(25-22AWG)】
4. 取扱説明書 : IS-503J

1. PRODUCT SPEC.: 108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-FY(20-16AWG)
: 175149-FY(26-22AWG)
3. MATING CONN.P/N
PLUG H5G: 176277-F
REC CONTACT: 175152-FY(20-16AWG)
175151-FY(26-22AWG)

断面“A-A”

4. INSTRUCTION SHEET : 15-503J

黒 (BLACK)	10	176288-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)		-4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	10	176288-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極微 (Pos.)	型番 (P/N)

A	壹	更	J-12948	Y.N	N.S.	272				
O	作	故	J-12204	M.S	N.Y.	112				
LTR	變更	(REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE				

[illegible]

REGISTERED
& COVERED BY PATENTS
IN SEVERAL COUNTRIES
TRADE MARK

(Japan) LTD.

AMP

東京 (JAPAN) AMP ユニバーサル・パワー・コネクタ 10mm
3.96mm ピッチ キヤット・ハウジング (2列タイプ)
AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH CAP HOUSING 10 POS DBL ROW

三栄工業株式会社
Tokyo, Japan

一般公称	SIZE	LOC	番号 (NO.)	REV.	SHEET
10mm ± 0.2 10mm ± 0.25 30mm ± 0.3 30mm ± 0.35	A3	J	C-176288	A	1 OF 1

ANEP

Tokyo, Japan

(CUSTOMER DRAWING) 参考 ☒ 照 ☐

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[176288-2](#)