

NUMBER C-177766


三角錐 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC




ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST


REV. 1.10/88



断面 "B"- "B"  
(SECT.)



断面 "A"- "A"  
(SECT.)



支線ストッパー位置  
(STOPPER SIDE OF BRANCH)

- 注:
- ① コンタクト : 黄銅, 錫めっき仕上  
ハウジング : 6/6ナイロン (UL94V-0)
  - ② 適用製品規格 : 108-5388
  - ③ IDマークの位置は "C" または "D" とする
  - △ コンタクト : 磷青銅, 錫め, 仕上  
ハウジング : 6/6ナイロン (UL94V-0)

NOTES:

- △ CONTACT : BRASS, TIN PLATED  
HOUSING : 6/6 NYLON (UL94V-0)
- ② APPLICABLE PRODUCT SPEC : 108-5388
- ③ POSITION OF ID MARK : "C" OR "D"
- △ CONTACT : PHOSPHOR BRONZE, TIN PLATED  
HOUSING : 6/6 NYLON (UL94V-0)

△	自然色 (NATURAL)	177766-2
△	黒色 (NATURAL)	177766-1
材料 (MATERIAL)	色 (HOUSING COLOR)	型番 (P/N)

Copyright © 1988 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
電線径 (WIRE GAUGE) 0.18-0.36 mm <sup>2</sup> (AWG#24-22)		絶縁径 (INSULATION DIA.) 1.0-1.8 mm	
材料 (MATERIAL) 注記参照 (SEE NOTE)		仕上 (FINISH) 注記参照 (SEE NOTE)	
DR. Y. FUJITA		DE. Y. FUJITA	
CHK. N. ONOUE		APP. N. ONOUE	
LTR 仕様 (REVISION RECORD)		LTC (SCALED)	
REV. 1.10/88		REV. B	
DR. CHK. DATE		SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[177766-2](#)