


NUMBER 179846

三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC



- NOTES:
- RECOMMENDED P.C.B LAYOUT, SEE FIG.1
  - APPLICABLE P.C.B THICKNESS : 1.6
  - MATING CONN. P/N  
PLUG HOUSING : 179938-□  
REC CONTACT : 177914-□  
177915-□
  - PRODUCT SPEC : 108-5410
  - SEE TABLE 2






FIG. 1



断面 "B"- "B"  
(SECT)



断面 "A"- "A"  
(SECT)

△トレードマーク  
(TRADE MARK)

- 注
- 取付基板寸法
  - 適用基板厚 : 1.6t
  - 嵌合相手製品型番  
プラグハウジング : 179938-□  
リセコンタクト : 177914-□, 177915-□
  - 製品規格 : 108-5410
  - 表2参照

表 1 (TABLE 1)

| No | 名称(NAME)                      | 材料(MATERIAL)                                      |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| ①  | タブ(TAB)                       | 銅合金: 錫めっき<br>(COPPER ALLOY TIN PLATED)            |
| ②  | ヘッダーハウジング<br>(HEADER HOUSING) | 6/6ナイロンガラス強化(UL94V-0)<br>(6/6 NYLON GRASS FILLED) |

△表 2 (TABLE 2)

| トレードマーク<br>TRADE MARK   | 生産場所<br>MANUFACTURING PLACE |
|-------------------------|-----------------------------|
| -AMP 又は -AMP<br>OR AMP  | 日本<br>JAPAN                 |
| -+AMP 又は -AMP<br>OR AMP | 中国<br>CHINA (PRC)           |
| -AMP 又は -AMP<br>OR AMP  | 韓国<br>KOREA                 |

|     |                       |     |     |           |
|-----|-----------------------|-----|-----|-----------|
| D2  | REVISED ECR-15-006345 | P.Q | D.Z | 20MAY '15 |
| D1  | REVISED ECR-15-005941 | SC  | BW  | 17APR '15 |
| D   | REVISED ECR-08-010487 | J.S | S.M | 24APR '08 |
| C   | REVISED FJ00-1434-02  | N.Y | M.S | 17APR '94 |
| B   | REVISED FJ00-1110-98  | T.Y | M.S | 17APR '98 |
| A   | REVISED FJ00-0953-98  | T.Y | M.S | 29MAY '98 |
| O   | RELEASED FJ00-1170-94 | N.Y | K   | 8SEP '94  |
| LTR | 変更 (REVISION RECORD)  | DR  | CHK | DATE      |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 適合電線径範囲 (WIRE RANGE)          | 絶縁外皮 (INSULATION DIA.)      |
| mm <sup>2</sup> (AWG - )      | mmφ                         |
| 材料 (MATERIAL)                 | 仕上 (FINISH)                 |
| 表1参照 (SEE TABLE 1)            | 表1参照 (SEE TABLE 1)          |
| DR. 22/AUG/94<br>N. NAGASHIMA | DE. 7/SEP/94<br>N. YAMASAKI |
| CHK. 8/SEP/94<br>Y. KASHIWA   | APP. 8/SEP/94<br>Y. KASHIWA |

|                                                                                                                                 |      |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|
| 名称 (NAME) アンパ パワー ダブルロック コネクタ<br>6.5mm ピッチ 3極タブヘッダーアッセンブリ (Vタイプ)<br>AMP POWER DBL LOCK CONN 6.5 mm PITCH 3P HEADER ASS'Y V TYPE |      |        |          |
| 一般公差 (GENERAL TOLERANCE)                                                                                                        | SIZE | LOC    | 番号 (No.) |
| 10mm以下 : ±0.2<br>10mm超え 30mm以下 : ±0.25<br>30mm超え 100mm以下 : ±0.3<br>角 度 : ±3°                                                    | A3   | J      | 179846   |
| 尺度 (SCALE)                                                                                                                      | REV. | SHEET  |          |
| 1/1                                                                                                                             | D2   | 1 OF 1 |          |

|          |         |            |
|----------|---------|------------|
| POLY BAG | BLACK   | 1-179849-9 |
|          | BLUE    | 1-179846-6 |
|          | YELLOW  | 1-179846-4 |
|          | RED     | 1-179846-2 |
|          | NATURAL | 1-179846-1 |
| TRAY     | BLACK   | 179849-9   |
|          | BLUE    | 179846-6   |
|          | YELLOW  | 179846-4   |
|          | RED     | 179846-2   |
|          | NATURAL | 179846-1   |
| PACKING  | COLOR   | P/N        |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[179846-1](#)