








H2

Obsolete	6-1823071-4	H	3-2	CURRY	K	8-15
Obsolete	5-1823071-4	H	3-2	BORDEAUX VIOLET	D	10-95
Active	5-1823071-3	H	3-2	BLUE	C	10-95
Obsolete	4-1823071-7	H	3-2	NATURAL	B	10-95
Active	5-1823071-1	H	3-2	BLACK	A	10-95

PART STATUS	TE Bestell-Nr. ORDER-NO.	REV	Gewicht WEIGHT [g]	Farbe COLOUR	Kod. COD.	L 1
-------------	--------------------------------	-----	--------------------------	-----------------	--------------	-----

Bemerkungen
NOTES

- Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- Formteilungsgrat max. 0.3 zulaessig
MOULD BURRS MAX. 0.3 PERMITTED
- Zulaessiger Regeneratanteil max. 25%
RECYCLED MATERIAL MAX. 25% PERMISSIBLE
- Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- Verpackung: Verpackungsprofil PN 741783-1
PACKAGING: TUBE PN 741783-1
- 1 wie gezeichnet
AS SHOWN

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA-12 BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA-12	TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP REGISTRIERT UND KONTROLLIERT. ANFORDERUNG, DIE DIESE ZEICHNUNG FORTSETZT: 100% ÜBERPRÜFUNG. BEI ANFANGS FÜR DIE VERFÜGBARKEIT DER ANFORDERUNG DER ANFORDERUNG.	DWN A. LOECKER 13MAY2011
DIMENSIONS MASSENHEITEN [mm]	CHK D. FUECK 17MAY2011
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANZEN UNLESS ANDERSWEISE ANGEZEIGT	APVD J. GROSSBAUER 17MAY2011
0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94331
MATERIAL -	APPLICATION SPEC VERABREITUNGSSPEZ. 114-10867
WEIGHT GEWICHT -	SCALE MASSSTAB 5:1
CUSTOMER DRAWING	NAME 4 POS. PIN DIA 0.6. HEADER ASSY 4pol. Pin Dia 0.6 . Stiftleiste
SIZE A1	CAGE CODE 00779
DRAWING NO. 1823071	SHEET BLATT 2
RESTRICTED TO NUR FÜR	REV. H2

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[5-1823071-2](#)