

Bemerkungen

3 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX

Schuettgut im Versandkarton

4

SUITABLE CONTACTS:
DEUTSCH COMMON CONTACT SYSTEM
SIZE 16 STAMPEND AND FORMED
OR SOLID SOCKET CONTACTS
TECHNICAL INFORMATION AND WIRE SIZE
SEE DEUTSCH DRAWING
0425-015-0000 AND 0425-017-0000
MAX. WIRE SIZE: 3.0mm²
WIRE OD (INSULATION DIAMETER RANGE)
E-SEAL: INSULATION Ø 1.35-3.05mm
N-SEAL: INSULATION Ø 2.24-3.68mm
Verwendete Kontakte:
"Deutsch Common Contact System" Groesse 16
Bandware oder gedrehte Buchsenkontakte
Technische Informationen und Leitungsgroessen siehe
DEUTSCH Zeichnung 0425-015-0000 und 0425-017-0000
Groesster Leitungsquerschnitt: 3.0mm²
Isolationsdurchmesser:
Leitungsichtung Europa: Isolations Ø 1.35-3.05mm
Leitungsichtung USA: Isolations Ø 2.24-3.68mm


5 MATES WITH DT04-2P ALL MODIFICATION
(SEE DEUTSCH INTERFACE DRAWING: DT04-2P-INT)
Passend zu DT04-2P alle Modifikationen
(siehe DEUTSCH Schnittstellenzeichnung: DT04-2P-INT)

6 CAP IS CLIPPED ON HOUSING
Kappe auf Gehäuse verrastet

7 DATE CLOCK OF THE SINGLE PART
Datumsuhr der Einzelteile

8 SUITABLE TPA (WEDGE) W2S WITH LED: PN 2286014 OR
 STANDARD WEDGE W2S-P012
 Passende Verriegelungskeil W2S mit LED: PN 2286014 oder
 Standard Verriegelungskeil W2S-P012

PN AND REVISION SINGLE PART
PN und Revision Einzelteil



0-2286003-4	DT06-2S-SDT-CE30	F	3	1	MVQ	ORANGE-RED Rotorange	FRONTSEAL Steckerdichtung	4
			2	1	MVQ	ORANGE-RED Rotorange	GROMMET N-SEAL Durchfuhrungsfuelle USA	
			1	1	PEI	TRANSPARENT transparent	2POS. DT. REC HSG. SEALED 2pol. DT. Buchsengehaeuser. gedichtet	
0-2286003-3	DT06-2S-SDT-CE28	F	3	1	MVQ	ORANGE-RED Rotorange	FRONTSEAL Steckerdichtung	3
			2	1	MVQ	BURNT RED Feuerrot	GROMMET E-SEAL Leitungsdichtung Europa	
			1	1	PEI	TRANSPARENT transparent	2POS. DT. REC HSG. SEALED 2pol. DT. Buchsengehaeuser. gedichtet	
0-2286003-2	DT06-2S-SDT-CE29	F	4	1	PEI	TRANSPARENT transparent	CAP Kappe	2
			3	1	MVQ	ORANGE-RED Rotorange	FRONTSEAL Steckerdichtung	
			2	1	MVQ	ORANGE-RED Rotorange	GROMMET N-SEAL Leitungsdichtung USA	
			1	1	PEI	TRANSPARENT transparent	2POS. DT. REC HSG. SEALED 2pol. DT. Buchsengehaeuser. gedichtet	
0-2286003-1	DT06-2S-SDT-CE27	F	4	1	PEI	TRANSPARENT transparent	CAP Kappe	1
			3	1	MVQ	ORANGE-RED Rotorange	FRONTSEAL Steckerdichtung	
			2	1	MVQ	BURNT RED Feuerrot	GROMMET E-SEAL Leitungsdichtung Europa	
			1	1	PEI	TRANSPARENT transparent	2POS. DT. REC HSG. SEALED 2pol. DT. Buchsengehaeuser. gedichtet	
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	DEUTCH-NO. Deutsch-Nr.	REV.	POS.	QTY Stück	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Freimasstoleranz nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.			
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMÄSS GPS (ISO STANDARDS).			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN 05FEB2014 C. Goetz CHK 06FEB2014 C. FINZER APVD 06FEB2014 C. FERWEIFIN	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: (mm)	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN	ACC. TO ISO 8015 PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94369 APPLICATION SPEC VERABREITUNGSSPEZ. 114-94237	
MATERIAL	FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE	WEIGHT GEWICHT	-
SEE TABLE	SEE TABLE	Customer Drawing	

		TE Connectivity			
NAME					
2POS, DT, REC HSG, ASSY, SEALED 2pol. DT, Buchsengehaeuse. Assy, gedichtet 2WAY PLUG HOUSING DT06-2S SERIES					
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR		
A2	00779	G=2286003	-		
/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB	SHEET BLATT	OF VON	REV
		2:1	1	1	F

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2286003-3](#)