




LOC	DIST	REVISIONS REVISIONI					
		P	LTR REV	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DATE DATA	DWN DIS	APVD APP.
I	—		C1	REVISED PER ECO-11-005033	30MAR11	RK	HMR
			D	ECR-14-003472	24MAR14	MP	MG
			D1	REVISED PER ECO-20-003218	13MAY2020	AP	VN

CONNETTORE TIPO A (CON MOLLA DI RITEGNO ESTERNA)
CONNECTOR TYPE A (WITH EXTERNAL SPRING)



CAVITA' ADATTA PER TERMINALI JUNIOR POWER TIMER:

CONTATTO P/N 929939-1 O -3 CON GOMMINO P/N 828904-1,
CAVO ISOLANTE RIDOTTO ϕ 1.5-2.1mm; SEZIONE 0.5-1.0mm²


CONTATTO P/N 929937-1 O -3 CON GOMMINO P/N 828905-1,
CAVO ISOLANTE RIDOTTO ϕ 2.2-3.0mm; SEZIONE 1.5-2.5mm²

CAVITY SUITABLE FOR JUNIOR POWER TIMER CONTACT:

CNT.P/N 929939-1 OR -3 PLUS WIRE SEAL P/N 828904-1
REDUCED INS. CABLE ϕ 1.5-2.1mm; WIRE RANGE 0.5-1.0mm²


CNT.P/N 929937-1 OR -3 PLUS WIRE SEAL P/N 828905-1
REDUCED INS. CABLE ϕ 2.2-3.0mm; WIRE RANGE 1.5-2.5mm²

- 1) DIFFERISCE DAL ..-1 ESCLUSIVAMENTE PER IL PACKAGING
(DIFFERS FROM ..-1 ONLY FOR PACKAGING DETAILS)
2) PER DIMENSIONI CONTROPARTE VEDERE FOGLIO 2 .
(FOR COUNTERPART DIMENSIONS SEE SHEET 2).



OBSOLETE	4.9	MARRONE(BROWN)	2-282682-1	▲					
	3.1	GIALLO(YELLOW)	282685-1						
	12.1	BIANCO (WHITE)	282684-1	3					
	10.3	BLU (BLUE)	282683-1	2					
	4.9	MARRONE(BROWN)	282682-1	1					
	6.7	VERDE(GREEN)	282681-1						
	8.5	GRIGIO(GREY)	282680-1						
	” X ”	COLORE COLOR	NUMERO PART. N°	N° (ITEM)	FINITURA / FINISH / COLORE COLOUR	MATERIALE (MATERIAL)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)		
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO CONTROLLATO.				TE TE Connectivity					
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO						NAME NOME	
	0 PLC / DEC: ±		APVD / APP.		PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO				
	1 PLC / DEC: ± 0.3		APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE		SIZE				
	2 PLC / DEC: ±				CAGE CODE				
3 PLC / DEC: ±				DRAWING NO (MASTER)					
4 PLC / DEC: ±				RESTRICTED TO					
ANGLES / ANGOLI ± 2°									
MATERIAL MATERIALE	FINISH FINITURA	WEIGHT PESO	A2 00779 C=282680						
CUSTOMER DRAWING			DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO			SCALE SCALA	SHEET FOGLIO	1 of 2	REV D1

METRIC	DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE) 1.5-3.0mm (REDUCED INS.CABLE)	RANGO FILO (WIRE RANGE) 0.5-2.5 mm ²
--------	---	---



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[282685-1](#)