








6) CONNECTOR SUITABLE FOR PANEL LOCKING DEVICE P/N 282322-1
(CONNETTORE ADATTO PER DISPOSITIVO D'AGGANCIO A PANNELLO
P/N 282322-1)

SECONDARY LOCK COMPLETELY CLOSED
(AGGANCIAMENTO SECONDARIO COMPLETAMENTE CHIUSO)




ITEM	DESCRIPTION (DESCRIZIONE)	MATERIAL (MATERIALE)	COLOUR (COLORE)	Q.TY (Q. TA ')
1	12W MALE HOUSING (12 VIE PORTA-MASCHI)	PA66 GF20	BLACK OR GRAY (NERO O GRIGIO)	1
2	RETAINER (BLOCCHETTO DI RITENZIONE)	PA66 GF20	BLACK (NERO)	1
3	SECONDARY LOCK (DISPOSITIVO SECONDARIO)	PA66 GF13	RED (ROSSO)	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN/DIS. 06MAY2002 M. SARDI CHK/CONT. 06MAY2002 O. CANUTO APVD/APP. 06MAY2002 A. GENTA		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO		NAME 12 POS. MALE CONNECTOR FOR 1.5 AND 2.8 TAB (12 VIE PORTA-MASCHI PER TAB 1.5 E 2.8)	
		0 PLC/DEC: ± 0.5 1 PLC/DEC: ± 0.3 2 PLC/DEC: ± 0.1 3 PLC/DEC: $\pm$ 4 PLC/DEC: $\pm$ ANGLES/ANGOLI $\pm$ °		PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO 108-20242	
MATERIAL MATERIALE		FINISH FINITURA		APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE 411-20073	
SEE TABLE		SEE TABLE		WEIGHT PESO -	
				SIZE CAGE CODE DRAWING NO. NUMERO A200779 C=284844	
				RESTRICTED TO -	
Customer Drawing				DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO	
				SCALE 2: SCALE FOGLIO 1 OF 3 REV D1	

4		3		2		1				
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. QUESTO DISEGNO NON DEVE ESSERE DIVULGATO O RIPRODOTTO				RELEASED FOR PUBLICATION E' CONSENTITA LA DIVULGAZIONE						
COPYRIGHT 2002 BY -				2002						
				ALL RIGHTS RESERVED. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI						
LOC 		DIST -		REVISIONS REVISIONI		DESCRIPTION DESCRIZIONE		DATE DATA	DWN DIS.	APVD APP.
		P -		LTR REV		SEE SHEET 1		-	-	-
				</						

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR REV	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DATE DATA	OWN DIS.	APVD APP.
	-		-	SEE SHEET 1	-	-	-




P/N 284844-9 REV.D

HOUSING COLOUR BLACK
(BLOCCETTO COLORE NERO)

COUNTERPART P/N: 284848-11-3
(CONTROPARTE P/N 284848-11-3)

PLUGGED CAVITIES Nr. 2, 6, 7, 9, 10
(CAVITA' TAPPATE DI STAMPO)




P/N 1-284844-0 REV.D

HOUSING COLOUR BLACK
(BLOCCETTO COLORE NERO)

COUNTERPART P/N: 284848-11-3
(*CONTROPARTE P/N 284848-11-3*)

PLUGGED CAVITIES Nr. 1, 6, 7, 12
(CAVITA' TAPPATE DI STAMPO)




P/N 1-284844-1 REV.D

HOUSING COLOUR BLACK
(BLOCCHETTO COLORE NERO)

COUNTERPART P/N: 284848-11-3
(*CONTROPARTE P/N 284848-11-3*)

PLUGGED CAVITIES Nr. 1, 6, 7, 12
(CAVITA' TAPPATE DI STAMPO)



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN/DIS. 06MAY2002 M. SARDI		 TE Connectivity	
		CHK/CONT. 06MAY2002 O. CANUTO			
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO 0 PLC/DEC: ± 0.5 1 PLC/DEC: ± 0.3 2 PLC/DEC: ± 0.1 3 PLC/DEC: $\pm$ 4 PLC/DEC: $\pm$ ANGLES / ANGOLI $\pm 1^\circ$		APVD/APP. 06MAY2002 A. GENTA	
		PRODUCT SPEC SPEC. DI PRODOTTO 108-20242		NAME NAME 12 POS. MALE CONNECTOR FOR 1.5 AND 2.8 TAB (12 VIE PORTA-MASCHI PER TAB 1.5 E 2.8)	
		APPLICATION SPEC SPEC. DI APPLICAZIONE 411-20073		SIZE	RESTRICTED TO
MATERIAL MATERIALE		FINISH FINITURA		CAGE CODE	DRAWING NO NUMERO
SEE TABLE		SEE TABLE		A200779	C=284844
		WEIGHT PESO		-	
		Customer Drawing		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO.	
		SCALE 5:2		SHEET 3 OF 3 FOGLIO 3 DI 3	
		REV		DI	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[284844-3](#)