

NUMBER C-316501





METRIC

PRINT DIST



単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP-J  
REV.10/83

ロックタイプII  
LOCK TYPE II



- 注:
1. 適用製品規格: 108-5410
  2. 適用コンタクト型番  
リセ・コンタクト: 177915-□(※20-※16AWG)  
177914-□(※26-※22AWG)
  3. 嵌合相手側製品型番  
キャップ・ハウジング: 316502-□(パネル取付タイプ)  
タブ・コンタクト: 177917-□(※20-※16AWG)  
177916-□(※26-※22AWG)
  4. 適用プレート型番: 177920-□
  5. 取扱説明書: 411-5638
- △ 表1参照



△

表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
—AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PCR))
*AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

断面 "A" - "A"  
(SECT)

ロックタイプII LOCK TYPE II	自然色(NATURAL)	4	3-316501-1
ロックタイプ LOCK TYPE	ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)


本図ロックタイプIを示す  
AS SHOWN LOCK TYPE I

8. PART 5-316501-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

回路番号  
(CIRCUIT No.)

- NOTES;
1. PRODUCT SPEC.: 108-5410
  2. APPLICABLE CONTACT P/N  
REC CONTACT: 177915-□(※20-※16AWG)  
177914-□(※26-※22AWG)
  3. MATING CONN. P/N  
CAP HSG: 316502-□(PANEL MOUNT)  
TAB CONTACT: 177917-□(※20-※16AWG)  
177916-□(※26-※22AWG)
  4. APPLICABLE PLATE P/N: 177920-□
  5. INSTRUCTION SHEET: 411-5638
  - △ SEE TABLE 1
  7. ALL PARTS MEET RTI ELECTRICAL RATING OF 105C ACCORDING TO UL 1977.

△  
トレード・マーク  
(TRADE MARK)



回路番号  
(CIRCUIT No.)

ロックタイプI LOCK TYPE I	自然色(NATURAL)	4	5-316501-1
	青 (BLUE)	↑	↑ -6
	黄 (YELLOW)	↓	↓ -4
	自然色(NATURAL)	4	316501-1
ロックタイプ LOCK TYPE	ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

C2 REVISED PER ECR-14-001994 A. Z D. Z 11FEB 2014				適合電線断面積(WIRE RANGE) 1mm <sup>2</sup> (AWG - )		被覆外径(INSULATION DIA.) 1mm		名称(NAME) AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 4極 3.96mmピッチ プラグハウジング(1列タイプ)	
C1 REVISED PER ECR-12-019929 A. Z F. M 16NOV 2012				材料(MATERIAL) S/B ナイロン(UL94V-0) S/B NYLON(UL94V-0)		仕上(FINISH)		AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 4 Pos (SGL ROW)	
C 変更 (FJ00-1369-01) M. S 11FEB 2014				10mm <sup>2</sup> 以下: ±0.2		10mm <sup>2</sup> 以上 30mm <sup>2</sup> 以下: ±0.25		10mm <sup>2</sup> 以上 100mm <sup>2</sup> 以下: ±0.3	
B 変更 (FJ00-0242-00) M. S 11FEB 2014				DR. 22.NOV '95 DE. 22.NOV '95		N. YAMASAKI N. YAMASAKI		10mm <sup>2</sup> 以下: ±0.2	
A 変更 (FJ00-0953-98) T. Y M. S 22.NOV '95				DR. 22.NOV '95 DE. 22.NOV '95		N. YAMASAKI N. YAMASAKI		10mm <sup>2</sup> 以上 30mm <sup>2</sup> 以下: ±0.25	
O 作成 (FJ00-3259-95) N. Y M. S 22.NOV '95				DR. 22.NOV '95 DE. 22.NOV '95		M. SHINDO H. TAGUCHI		10mm <sup>2</sup> 以上 100mm <sup>2</sup> 以下: ±0.3	
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE				CHK. 22.NOV '95 APP. 22.NOV '95		M. SHINDO H. TAGUCHI		角 度: ±3°	

AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan		AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 4極 3.96mmピッチ プラグハウジング(1列タイプ)	
AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 4 Pos (SGL ROW)		一般公差	
SIZE B	LOC J	番号(No.) C-316501	
尺度(SCALE)		REV. C2	SHEET 1 OF 1



# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[316501-6](#)