




注記
△ 金めっきは接触部のみとする

NOTE
△ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	-5
3	△ 0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	-3
2	△ 0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	353718-2
めっきコード (PL. ID NO.)	仕上 (FINISH)	型番 (P/N)

C				REVISED PER ECR-15-011723				Y.O	E.T	10AUG 2015
B1				REVISED PER ECO-11-005294				RK	HMR	07APR 11
LTR				変更 (REVISION RECORD)				DR	CHK	DATE
AWG 16-14				3.1-3.8 mmφ				材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金		
DR. K. IKEDA				仕上 (FINISH) 表参照				一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		
CHK. Y. ISHIKAWA				APP. Y. ISHIKAWA				10以下: ±0.2		
								10を超え 30以下: ±0.25		
								30を超え 100以下: ±0.3		
								角 度: ±3°		

TE Connectivity

DYNAMIC D-3 SERIES TAB CONTACT
"3L" SIZE LOOSE PIECE
ダイナミック D-3シリーズタブコンタクト

SIZE	LOC	番号 (No.)
B	J	353718
尺 度 (SCALE)	REV.	SHEET
5-1	C	1 OF 1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[353718-2](#)