


NUMBER 917512

三角状 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

PRINT DIST  
\* DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT




注記

① 金めっきは接触部のみとする

NOTE

① GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	-5
3	① 0.76μm最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)	-3
2	① 0.38μm最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)	917512-2
めっきコード (PL. ID NO.)	仕上 (FINISH)	型番 (P/N)

				(PL. ID NO.)				仕上 (FINISH)				型番 (P/N)							
								 TE Connectivity											
				配合電線断面積 (WIRE RANGE)				被覆外径 (INSULATION DIA.)				名称 (NAME)							
				AWG 16-14				2.2-2.8 mmφ				DYNAMIC D-3 SERIES TAB CONTACT							
B REVISED PER ECR-15-011723 Y.O. E.T. 10AUG 2015				材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金				仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照				"2L" SIZE LOOSE PIECE ダイナミック D-3シリ-ズタブコンタクト							
A REVISED (FJ00-2906-95) KI Y.I. 31/JUL 1995				DR. K.IKEDA 27/APR/95				DE. K.IKEDA 27/APR/95				一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		SIZE		LOC		番号 (No.)	
O RELEASED (FJ00-1975-95) KI S.M. 28/APR 95				CHK. S.MANABE 28/APR/95				APP. S.MANABE 28/APR/95				10以下 ±0.2 10を超え 30以下 ±0.25 30を超え 100以下 ±0.3 角 度 ±3°		B		J		917512	
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE												尺度 (SCALE)		REV.		SHEET			
												5-1		B		1 OF 1			

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[917512-2](#)