


SINGLE WIRE SEAL Einzeldichtungssystem



NOTES:
Bemerkungen:

- 1 MATING PART SEE INTERFACE DRAWING
TE-NO.: 114-18230-002
Gegenstecker nach Ausfuehrungsvorschrift
TE-Nr.: 114-18230-002

- 2 SURFACE:
- PRE TIN PLATED 1 TO 3 μm
 - GOLD PLATED MIN. 2 μm (ONLY CONTACT AREA)
 - SILVER PLATED 3 TO 5 μm (ONLY CONTACT AREA)
- Oberfläche:
- verzinkt 1 bis 3 μm
 - verguldet min. 2 μm (nur Kontaktzone)
 - versilbert 3 bis 5 μm (nur Kontaktzone)

- 3 DOUBLE CRIMPS ARE ONLY POSSIBLE WITH
APPLICATORS AUTHORIZED BY TE (NO HAND TOOL)
SUITABLE TOOLS ON REQUEST
Doppelanschl aege sind nur mit von TE zugelassenen
Anschlagwerkzeugen m oglich (keine Handzangen)
passende Werkzeuge auf Anfrage

- 4 GAUGE INSPECTION
Lehrenprüfung

- 5 DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
Einzelheiten der Ausführung bleiben dem Hersteller ueberlassen
- 6 ONLY GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
Massgebend ist der deutsche Text

- 7 PUNCHING OIL RAZIOL CLF 11 SE
Stanzoel:

- △ "Ag+" MARKING ON SILVER PLATED VERSIONS FOR INCREASED LIMIT TEMPERATURE
"Ag+" Markierung auf versilberten Versionen fuer erhoelte Grenztemperatur

- 9 968880 nicht fuer Neuanwendungen, wird ersetzt durch 2141857
 F14 968882 nicht fuer Neuanwendungen, wird ersetzt durch 2141859
 968880 SUPERSEDED BY PN 2141857
 968882 SUPERSEDED BY PN 2141859

- 10 Unterschiedliche Ausfuehrung und Anzahl der Rillen moeglich
DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATIONS POSSIBLE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. Blidar 22SEP97 CHK G. Hotea 22SEP97		 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
mm		APVD J. Woller 22SEP97 PRODUCT SPEC 108-18513 APPLICATION SPEC 114-18148		PRODUCT GROUP DRAWING FOR Tabellenzeichnung fuer AMP MCP 2.8	
		± 0.2 ANGLES $\pm 1^\circ$		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO A1 00779 C=1355036 -	
MATERIAL -		FINISH -		WEIGHT -	
CUSTOMER DRAWING					
				SCALE 5:1 SHEET 1 of 1 REV 14	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-2141859-1](#)