




NUMBER C-176283




METRIC

ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



断面 "A"- "A"
(SECT)



- 注:
1. 適用製品規格: 108-5302
 2. 適用コンタクト型番
タブ・コンタクト: 175150-□(※20-※16AWG)
175149-□(※26-※22AWG)
 3. 嵌合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 176272-□
リセ・コンタクト: 175152-□(※20-※16AWG)
175151-□(※26-※22AWG)
 4. 取扱説明書: IS-503J

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC, :108-5302
 2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-□(※20-※16AWG)
175149-□(※26-※22AWG)
 3. MATING CONN, P/N
PLUG HSG: 176272-□
REC CONTACT: 175152-□(※20-※16AWG)
175151-□(※26-※22AWG)
 4. INSTRUCTION SHEET: IS-503J

黒 (BLACK)	3	176283-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↓	↓ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	3	176283-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

© 19 年 月 日 東京エー・ピー・エー株式会社				© 19 BY AMP (Japan) LTD.				AMP 東京エー・ピー・エー株式会社 Tokyo, Japan							
完全電線範囲表 (WIRE RANGE)				絶縁外皮 (INSULATION DIA.)				名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 3極 3.95mmピッチ キャップ・ハウジング (1列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 3 Pos (SGL ROW)							
C	REVISED PER ECR-19-017623	M.G	D.Z	12 DEC 2020	仕上 (FINISH)				一般公差						
B	改訂 J-12865	MS	KZ	1/90	材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)				100μT ±0.2 100μT ±0.25 100μT ±0.3						
A	改訂 J-12153	Y.N	MS	1/89	Y. NARISAWA 11/19				M. Shide 1/19/90						
O	作成 J-12119	M.S	Y.F	10/78	Y. NARISAWA 11/19				M. Shide 1/19/90						
LTR 変更 REVISION RECORD				DR OK DATE				3.95mm 1/90				APP. Shide 1/90			
SIZE				LOC				番号 (No.)				A3 J C-176283			
尺度 (SCALE)				REV.				SHEET				1 OF 1			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[176283-9](#)