



NUMBER 917241

三軸投影(3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



NOTES

- 1 MATERIAL: GLASS FIELD THERMO PLASTIC, POLYESTER COLOR: BLACK
- 2 PANEL ATTACHMENT RECOMMENDATION M3 SCREW


注記

- 1 材料: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
色: 黒色
- 2 パネル取付推奨ネジ M3

3-917241-8
3-917241-6 ONLY

OBSOLETE	SUPERSEDED BY 917241-8
OBSOLETE	SUPERSEDED BY 917241-6

20	72	63	52.8	53.8	35.56	8.64	9	3-917241-8
12	52	43	32.48	33.4	15.24	8.8	5	3-917241-6
20	72	63	52.8	53.8	35.56	8.64	9	917241-8
12	52	43	32.48	33.4	15.24	8.8	5	917241-6
20	72	63	52.8	53.8			9	2-917241-0
12	52	43	32.48	33.4			5	1-917241-2
POS 極数	寸法							型番
DIMENSION	A	B	C	D	E	F	N	PART NUMBER



D1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	24MAR11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

DR.	13/OCT/94 K.IKEDA	DE.	13/OCT/94 K.IKEDA
CHK.	17/OCT/95 S.MANABE	APP.	17/OCT/95 S.MANABE

協会規格範囲(WIRE RANGE)	被覆外径(INSULATION DIA.)	名称(NAME)	パネルマウントタイプタブハウジング ダイナミック D3500 シリーズ用 WIRE TO WIRE PANEL MOUNT TYPE TAB HSG FOR DYNAMIC 3100(DOUBLE ROW)
材料(MATERIAL) 注記参照 SEE NOTES	仕上(FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	10mm以下: ±0.2 10mm以上30mm以下: ±0.25 30mm以上100mm以下: ±0.3 角度: ±3°
		LOC	番号(No.)
		B	J
		尺貫(SCALE)	REV. D1
		NON	SHEET 1 OF 1

TE Connectivity

917241

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[3-917241-6](#)