





LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN			
PROJEKT NR.:	P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	APVD
—		F3	REVISED PER ECR-20-007988	16JUNE2020	MK E.W
		F4	REVISED PER ECR-22-128820	11FEB2022	MK E.W



Schnitt A—A
SECTION A—A



Schnitt B—B
SECTION B—B



Leitung / WIRE :
Einzelanschlag : FLR Litze / SINGLE CONNECTION : FLR STRANDED WIRE

Verarbeitung / APPLICATION :
Leiter / WIRE : F-Crimp
Isolation : F-Crimp / INSULATION : F-CRIMP
Drahtgr??enbereich / WIRE SIZE RANGE : 0.2 – 0.5 mm?

1. ALLOWED ONLY WELDED SPLICES.

Leitungsquerschnitt in mm? CROSS SECTION IN mm?								
Einzel- anschlag SINGLE CONNECTION		0.20	0.25	0.35	0.50	—	—	—
		X						
0.20	X							
0.25	X							
0.35	X							
0.50	X							
—								
—								

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELN LETZTQUELTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.	
DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN ±0.2
	0 PLC ±- 1 PLC ±- 2 PLC ±- 3 PLC ±-
MATERIAL	ANGLES /WINKEL ±- FINISH /OBERFLÄCHE/FARBE
—	—

DWN Abraham,G. 09-AUG-04	CHK Goeppel,C. 10-AUG-04	APVD Bleicher,M. 11-AUG-04
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. —		
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18365		
WEIGHT GEWICHT 1.5 g	CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG	

 TE Connectivity			
NAME 6.3 Positive Lock Steckhulse 6.3 POSITIVE LOCK RECEPTACLE			
SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C- 928909	RESTRICTED TO NUR FUER —
MASSSTAB 5:1		BLATT 1 OF 1 VON 1	REV F4

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[928909-2 \(Cut Strip\)](#)