

NUMBER 179839

三角標 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC







表 1 (TABLE 1)

NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)
①	タブ (TAB)	銅合金 : 錫めっき (COPPER ALLOY TIN PLATED)
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化 (94V-0) (6/6 NYLON GLASS FILLED)




△ FIG. 1



△ 表 2 (TABLE 2)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA/PRC)
-AMP OR AMP	韓国 (KOREA)



注:

△ 取付基板寸法

2. 適用基板厚: 1.6t

3. 嵌合相手製品型番

プラグハウジング: 177899-[]

リセコンタクト: 177914-[] 177915-[]

4. 製品規格: 108-5410

△ 表 2 参照

NOTES:

△ 1. RECOMMENDED P.C.B LAYOUT, SEE FIG. 1

2. APPLICABLE P.C.B THICKNESS: 1.6

3. MATING CONN, P/N

PLUG HOUSING: 177899-[]

REC CONTACT: 177914-[]

177915-[]

4. PRODUCT SPEC: 108-5410

△ 5. SEE TABLE 2

キンク加工なし (WITHOUT KINK)	キンク加工あり (WITH KINK)	ボスあり (WITH BOSS)	ボス (BOSS)	自然色 (NATURAL) <ベージュ> (BEIGE)	9-179839-1
				黒 (BLACK)	179839-9
				青 (BLUE)	179839-6
				黄 (YELLOW)	179839-4
				赤 (RED)	179839-2
				自然色 (NATURAL) <ベージュ> (BEIGE)	179839-1
				色 (COLOR)	型番 (P/N)

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-1
REV. 10/83
FJ028600

C1	REVISED	ECR-05-005096	J.S	NY	20JUN 05	組立電線断面図 (WIRE RANGE)	絶縁外皮 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)	アンパ パワー ダブルロック コネクタ		
C	REVISED	FJ00-1559-02	Y.S	M.S	8AUG 02	mm ² (AWG -)	mmφ	3.96mm ピッチ 3極タブヘッダーアッセンブリ (Vタイプ)			
B	REVISED	FJ00-1110-98	T.Y	M.S	22JUN 98	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	AMP POWER DBL LOCK CONN 3.96 mm PITCH 3P HEADER ASS'Y V TYPE			
A	REVISED	FJ00-0953-98	T.Y	M.S	29MAY 98	表 1 参照 (SEE TABLE 1)	表 1 参照 (SEE TABLE 1)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE	LOC	番号 (No.)
O	RELEASED	FJ00-1170-94	N.N	Y.K	8SEP 94	DR. 22/AUG/'94 N.NAGASHIMA	DE. 7SEP.'94 N.YAMASAKI	10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°	A3	J	179839
LTR	変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE	CHK. 8SEP.'94 Y.KASHIWA	APP. 8SEP.'94 Y.KASHIWA	尺度 (SCALED)	REV. C1	SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[179839-6](#)