




A5

PART FROM MOLD TOOL IN CHINA


Teil von Werkzeug in China



CLOSED (MOUNTED) CONDITION AS SHOWN
Geschlossener (montierter) Zustand wie gezeigt




SECTION A-A
Schnitt
SCALE 5:1
Maßstab



L+ = ADD LENGTH FOR CORRUGATED TUBE
zus. Länge des Wellrohrs

DELIVERY CONDITION AS SHOWN
Lieferzustand wie gezeigt

DEUTSCH REFERENCE DRAWING NO. : 1011-240-268-0605 REV. G (ENVELOPE DRAWING)




NOTES
Bemerkungen

- 1 DEUTSCH LOGO/TE LOGO
DEUTSCH Logo/TE Logo
- 2 DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH Teil-Nr.
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Karton
- 5 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS
NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt
nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 6 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7 FOR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
- 8 FOR CORRUGATED TUBES: NW 8.5/10/13
Fuer Wellrohre: NW 8.5/10/13
- 9 MOULD CAVITY MARKING (IF NECESSARY)
Nestmarkierung (falls notwendig)
- 10 CAVITY MARKING
Kammerbezeichnung
- 11 MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT06-06S
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
Passend zu allen Varianten von DT06-06S
(ohne verschweißte / montierte Teile)
- 12 BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP,
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT
TO THE SHOWN STATUS.
Basierend auf dem Klappmechanismus der Kappe, kann der
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.
- 13 CABLE FEED
Kabelfuehrung
- A5 14 >CN< MARKING FOR CHINA TOOL DUPLICATION PARTS
>CN< Markierung für China Tool Duplizierung Teile

PART FROM MOLD TOOL IN EUROPE

Teil von Werkzeug in Europa



SCALE 1:1
Maßstab

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).						TE Connectivity		
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.						NAME		
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).						COVER, DT06-06S-BS090		
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm						Kappe, DT06-06S-BS090		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLES NACH TOLERANZEN						BACKSHELL STRAIGHT (90 DEGREE)		
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm						SIZE		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLES NACH TOLERANZEN						CAGE CODE		
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm						DRAWING NO.		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLES NACH TOLERANZEN						TECHNICAL NO.		
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm						RESTRICTED TO		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLES NACH TOLERANZEN						NUR FÜR		
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm						REV		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLES NACH TOLERANZEN						A5		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1011-240-0605](#)