




- ① SIEHE BLATT 1 VON 3
- ② VERPACKUNG: 500 STIFTLISTEN MIT ADAPTER PRO SPULE
6.6m BLISTER PRO SPULE
6.6m ABDECKFOLIE PRO SPULE
- ③ ABWICKELRICHTUNG
- ④ ABDECKFOLIE MIT BLISTERGURT VERSCHWEIßT
5. VERPACKUNG ENTSPRECHEND DIN/IEC 286 BZW. EIA 481
INKLUSIVE ANGABEN ÜBER DEN VOR- UND NACHLAUF
(DIN/IEC 286 TEIL 3)
6. ANORDNUNG DER STIFTLISTEN IM BLISTERGURT SIEHE BLATT 2 VON 3
- ⑦ VERPACKUNG: 400 STIFTLISTEN MIT ADAPTER PRO SPULE
5.4m BLISTER PRO SPULE
5.4m ABDECKFOLIE PRO SPULE
- ⑧ VERALTETE





1																		5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, 17pos AMPMODU II STIFTLISTE,SMD, 17pol.			
	1																	5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, 16pos AMPMODU II STIFTLISTE,SMD, 16pol.			
		1																5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, 15pos AMPMODU II STIFTLISTE,SMD, 15pol.			
			1															5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, 14pos AMPMODU II STIFTLISTE,SMD, 14pol.			
				1														5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, 13pos AMPMODU II STIFTLISTE,SMD, 13pol.			
					1													5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, 12pos AMPMODU II STIFTLISTE,SMD, 12pol.			
						1												5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, 11pos AMPMODU II STIFTLISTE,SMD, 11pol.			
							1											5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, 10pos AMPMODU II STIFTLISTE,SMD, 10pol.			
								1										5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, 9pos AMPMODU II STIFTLISTE,SMD, 9pol.			
									1									5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, 8pos AMPMODU II STIFTLISTE,SMD, 8pol.			
										1								5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, 7pos AMPMODU II STIFTLISTE,SMD, 7pol.			
											1							5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, 6pos AMPMODU II STIFTLISTE,SMD, 6pol.			
												1						5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, 5pos AMPMODU II STIFTLISTE,SMD, 5pol.			
													1					5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, 4pos AMPMODU II STIFTLISTE,SMD, 4pol.			
														1				5	AMPMODU II PIN HEADER,SMD, 3pos AMPMODU II STIFTLISTE,SMD, 3pol.			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				4	ADAPTER		LCP	BLACK / SCHWARZ
																		3	COVER TAPE / ABDECKFOLIE B=49.4		PET	TRANSPARENT
																		3	COVER TAPE / ABDECKFOLIE B=37.4		PET	TRANSPARENT
																		3	COVER TAPE / ABDECKFOLIE B=25.4		PET	TRANSPARENT
																		3	COVER TAPE / ABDECKFOLIE B=21.4			
																		2	BLISTER BELT / BLISTERGURT A=56.0		PS	BLACK/SCHWARZ
																		2	BLISTER BELT / BLISTERGURT A=44.0		PS	BLACK/SCHWARZ
																		2	BLISTER BELT / BLISTERGURT A=32.0		PS	BLACK/SCHWARZ
																		2	BLISTER BELT / BLISTERGURT A=16.0			
																		1	REEL C=62.4		PS	GREY / GRAU
																		1	REEL C=50.4		PS	GREY / GRAU
																		1	REEL C=38.4		PS	GREY / GRAU
																		1	REEL C=22.4			
1--7	1--6	1--5	1--4	1--3	1--2	1--1	1--0	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	POS.	DESCRIPTION / BENENNUNG			MATERIAL		SURFACE/COLOUR	

△8 △8 △8 △8

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN T.BERGNER 29SEP1998		 TE Connectivity Ltd.	
		CHK M.SCHAARSCHMIDT 29SEP1998			
DIMENSIONS: MASSE/MAßEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME AMPMODU II PIN HEADER, SINGLE ROW, SMD, PACKED IN BLISTER	
		APVD G.FELDMER			
0 PLC ± 0.2 1 PLC ± 0.1 2 PLC ± 0.1 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES / WINKEL ± -		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18012			
MATERIAL SEE TABLE SIEHE TABELLE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -			
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE SEE TABLE SIEHE TABELLE		WEIGHT GEWICHT -		SIZE A2	CAGE CODE 00779
				DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=1241150	RESTRICTED TO NUR FÜR -
		CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 1:2 1:1	SHEET BLATT 2 von 3
				REV D1	

A

REVISIONS					
ÄNDERUNGEN					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		BESCHREIBUNG			
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSENHEITEN
mm

TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± 0.2

1 PLC ± 0.1

2 PLC ± 0.1

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES / WINKEL ± -

FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE -

DWN
T.BERGNER
29SEP1998

CHK
M.SCHAARSCHMIDT
29SEP1998

APVD
G.FELDMEIER
-

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ
108-18012

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
-

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

NAME

AMPMODU II PIN HEADER, SINGLE ROW,
SMD, PACKED IN BLISTER

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.
C-1241150

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSTAB
1:1

SHEET
BLATT
3 von 3

REV
D1

1471-9 (1/15)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1241150-4](#)