


LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
J			D	REVISED PER ECR-15-011723	08AUG2015




- ① 標準接圧型コンタクト：一般向け及び多極用
- ② 高接圧型コンタクト：高電流用及び強振動用
- ③ 金めっきは接続部のみとする
- 4 製品規格：108-5349
- 5 取付け適用規格：114-5148

- ① CONTACT TYPE; LOW PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
- ② CONTACT TYPE; HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
- ③ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY
- 4 PRODUCT SPEC: 108-5349
- 5 APPLICATION SPEC: 114-5148

GENERAL TOLERANCE 一般公差	
10	≥ : ±0.2
30	≥ > 10: ±0.25
100	≥ > 30: ±0.3
ANGLES	±3°

OBSOLETE		H		5		光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)		2-175195-5	
②				5		光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)		1-175195-5	
				3		0.76μm 最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)		1-175195-3	
				2		0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)		1-175195-2	
①		INACTIVE		5		光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)		175195-5	
				3		0.76μm 最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)		175195-3	
				2		0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)		175195-2	
備考 (REMARK)		接圧表示 (ID-MARK)		めっきコード (PL. ID NO)		仕上 (FINISH)		型番 (P/N)	
接点タイプ		(CONT. TYPE)							

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T-YONEBAYASHI 27JUN1990		 TE Connectivity			
DIMENSIONS: 単位： 耗 mm		CHK H.OBATA 14FEB1991					
		APVD S.MANABE 14FEB1991		NAME 名称 M SIZE DYNAMIC SERIES REC. CONTACT ダイナミックシリーズリセブタクルコンタクト			
		PRODUCT SPEC 製品規格					
		APPLICATION SPEC 取付適用規格					
		WEIGHT —					
MATERIAL 材料 (COPPER ALLOY) 銅合金		FINISH 仕上 (SEE TABLE) 表参照		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-175195	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度 5:1	SHEET 1 OF 1	REV D	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-175195-5 \(MOUSER REEL\)](#) [1-175195-5 \(CUT STRIP\)](#)