


NUMBER

C-177914



三角度法(30°角 PROJECTION)

METRIC



注;

NOTES,

1. 適用規格

製品規格: 108-5410

取付適用規格: 114-5175

2. 取扱説明書: 411-5638

1. APPLICABLE SPEC

PRODUCT SPEC: 108-5410

APPLICATION SPEC: 114-5175

2. INSTRUCTION SHEET: 411-5638

0.39MAX	3, 4	ハイレッシャータイプ (HIGH PRESSURE TYPE)	179592-2	177914-2
0.35MAX	1, 2	ノーマルタイプ (NORMAL TYPE)	179592-1	177914-1
H	ID マーク (ID MARK)	備考 (REMARKS)	ばら状端子型番 (LOOSE PIECE P/N)	型番 (P/N)

TE Connectivity

C5	REVISED PER ECR-23-168902	M.G	D.Z	16MAY23
C4	REVISED PER ECR-20-100486	M.G	D.Z	14OCT20
C3	REVISED PER ECR-20-100273	M.G	D.Z	10AUG20
C2	REVISED PER ECR-19-018637	M.G	D.Z	29NOV 19

C1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	30MAR11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

DR.	8. SEP. '93	DE.	8. SEP. '93
M. SUZUKI		M. SUZUKI	
CHK.	8. SEP. '93	APP.	8. SEP. '93
M. SHINDO		Y. KASHIWA	

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	適合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)
10以下, ± 0.2 10を越え 30以下, ± 0.25 30を越え 100以下, ± 0.3 角 度, $\pm 3^\circ$	0.14 ~ 0.51 mm ² (AWG 26-20)	1.3 ~ 2.2 mm ϕ

材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)
錫めつき銅合金 PRE-TIN, COPPER ALLOY	— //

尺度 (SCALE)	LOC	番号 (No.)	REV.	SHEET
— //	A	J	C5	1 OF 1

名称 (NAME)	アンプ パワー ダブルロック コネクタ リセ コンタクト AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. REC. CONT.
-----------	---

(CUSTOMER DRAWING)

単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[177914-1 \(Mouser Reel\)](#)