


USED ON

PRINT DIST
4
C

DIMENSIONS IN MILLIMETERS DO NOT SCALE PRINT



注;

1. 通用電線

サイズ (AWG)	断面積 mm ²	被覆外径 材質	導体仕様
22	0.3~0.35	φ1.1~1.5 PVC電線	銅メッキ線
24	0.2~0.22		単線 (銅メッキ)
26	0.12~0.15		7本線 (銅メッキ)
28	0.08~0.09	φ1.1~1.5 PVC電線	

2. 通用規格 { 製品仕様書番号 108-5130
取付用仕様書番号 114-5046

- △ 2極 ハウジング内径 1.5
 - △ 2~12極 : シングル シールド
 - 14~20極 : ダブル シールド
 - 5. 嵌合相手側ポストヘッダー配列型番
- 垂直型: { □-171825 - □ (2~12極)
□-172057 - □ (14~20極)
- 水平型: { □-171826 - □ (2~12極)
□-172058 - □ (14~20極)

△ 一般公差

寸法範囲	適用公差
20以下	±0.2
20を超え30以下	+0.3 -0.2
30を超え40以下	+0.4 -0.2
40を超え52.5以下	+0.5 -0.2

△ 電線サイズ AWG#22 の適用は原則として
全極一括結線のみとし 隣極結線は行わないこと
上記以外の仕様では別途適用可否の判断を必要とする。
(使用電線, 工具, 結線仕様の組み合わせによる)

回路番号 (奇数番号は標示)

19	47.5	50.3	52.5	20	2-172051-0	2-172052-0	2-172053-0	2-172054-0
17	42.5	45.3	47.5	18	1-8	1-8	1-8	1-8
15	37.5	40.3	42.5	16	1-6	1-6	1-6	1-6
13	32.5	35.3	37.5	14	1-4	1-4	1-4	1-4
11	27.5	30.3	32.5	12	1-2	1-2	1-2	1-2
9	22.5	25.3	27.5	10	1-0	1-0	1-0	1-0
8	20.0	22.8	25.0	9	-9	-9	-9	-9
7	17.5	20.3	22.5	8	-8	-8	-8	-8
6	15.0	17.8	20.0	7	-7	-7	-7	-7
5	12.5	15.3	17.5	6	-6	-6	-6	-6
4	10.0	12.8	15.0	5	-5	-5	-5	-5
3	7.5	10.3	12.5	4	-4	-4	-4	-4
2	5.0	7.8	10.0	3	-3	-3	-3	-3
1	2.5	5.3	7.5	2	172051-2	172052-2	172053-2	172054-2

色別: 赤 色別: 黒 色別: 自然色 色別: 緑
 通用電線サイズ AWG#22 通用電線サイズ AWG#24 通用電線サイズ AWG#26 通用電線サイズ AWG#28
 標示番号 2 標示番号 4 標示番号 6 標示番号 8

D1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	SHIMIZU
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)	ITEM NO.
C-172051	リセパケクルハウジングアセンブリー (229-333-333 E.L. シリコン)		
組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL) 上図参照		包含電線断面積 (WIRE RANGE) 表参照	
仕上 (FINISH) 上図参照		被覆外径 (INSULATION DIA.) 表参照	
DR. K. Yama 2020		分類 (CLASS) J B C-172051	
CHK. J. Otake 2/19/21		型式 (TYPE) J B C-172051	
DE. 2/19/21		一般公差 (TOLERANCE) 注△ 尺 (SCHEM.) 4 mm	
APP. 2/19/21		LOC SIZE 番号 (NO) D1	
記号 (DESCRIPTION)		名称 (NAME)	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172051-8](#)