


- NOTES;
- △.FOR POWER CIRCUITS (4Pos).
  - △.FOR SIGNAL CIRCUITS (20Pos).
  - 3. ACCOMMODATED CONTACTS ARE
 

STRIP	P/N	170311.	170312.	170484
L.P	P/N	170313.	170314.	170485
  - 4. FEMALE HSG. P/N IS 172625-1,-3.
  - ⑥ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

- 注意;
- △. 電源回路用 (4極).
  - △. 信号回路用 (20極).
  - 3. 本ハウジングに使用するコネクタは  
差込板 型番 170311. 170312. 170484  
パラ状 型番 170313. 170314. 170485.
  - 4. 本ハウジングに適合する雌ハウジングは 172625-1,-3.

5. 製品規格番号 108-5125  
取り付け適用規格番号 114-5044  
(PRODUCT SPEC NO. 108-5125  
APPLICATION SPEC NO. 114-5044)

A1	ECO-10-000444	KK	AEG	JAN 10
A	REVISED J84-7593	Y.I.F.T.		2-11-82
O	RELEASED J82-5586	T.I.Y.I.		4/16-82
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

2	2	172985 -1	スプリング・ピン SPRING PIN	3X 22	JIS B 2808	3
1	+	↑ -3		↑	4mm	2
#	1	173082-1	24極 公座ハウジング・ドロー・コネクタ 24 POS MALE HSG. DRAWER CONN.		取り付けネジ MOUNTING SCREW 3mm	1
?	1	部品番号 (NO.)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)		ITEM NO.
		材料 (MATERIAL)	一般公差 TOLERANCE ± 0.4 EXCEPT ± AS NOTED	 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN		
		仕上 (FINISH)	色: 青色 COLOR: BLUE	名称 (NAME) 24極 雄ハウジング ドロー・コネクタ P/N 24 POS. MALE HSG DRAWER CONN. ASSY		
		DR. 6-15-82 7. Yokota		SIZE B	LOC J	番号 (NO.) C-172624
		CHK. 6-16-82 Y. Sakuma		尺度 (SCALE) 1-1	REV. A1	SHEET 10/1
		DE. 4-16-82				
		APP. [Signature]				

パネルカットアウト寸法 (参考)  
RECOMMENDED PANEL CUTOUT DIM.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172624-3](#)