



DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT



1 TO BE MEASURED BETWEEN ☒ 2 AND 2
 2 TO BE MATE WITH CAP H56 SMOOTHLY
 3 APPLIED CONTACT, P/N 173630 AND 173631
 4 PRODUCT SPEC. NO. : 108-5312

△相手ハブジグと所定の機能を満足して嵌合できること
3 内装するリセグタルコンタクトは型番173630, 173631
4 製品規格：108-5312

ツラツハカシシガ——

③ 1590
L710,
1710.

日本三洋電機株式会社
Tokyo, Japan

AMP

日本三洋電機株式会社
Tokyo, Japan

名称: QUANED

.070 シリ-ス
100% マルチロックス I/O コネクター MK-II
100% マラグラハロソング (シンチアル・タイプ)
C.070 MULTILOCK I/O CONN. MK-II 10P PLUS HSG. SINGLE-TYPE

一般公差
GENERAL TOLERANCE

寸法: 10.2
100% 10.25
100% 10.3
100% 10.3

SIZE LOC 番号 (No.)

A3 J

C-176115

尺数 (SCALE)
2-1

REV.

A

SHEET

1 OF 1

ANP

Tokyo, Japan

(CUSTOMER DRAWING) 参考 ☒ ☐

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[176115-6](#)