



Aufschrift



1050 μ

5/250~

50E3 T100



5A 125-250V AC 1/10HP

R 56

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.50 N

Rückschaltkraft ≥ 0.50 N

Differenzweg ≤ 0.20 mm

Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY		Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.		
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original DIN A4 Maßstab SCALE 2:1		S		1050.0102		
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30									
	± 0.2	0.3										
d				i		0 10 20 30 mm		gez./DRAWN BY 25.10.90 stk		Schnappschalter		
c				h		Ersatz für/REPLACEMENT OF		 Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				
b	29551	21.06.00	pfu	g								
a	0	07.07.94	mk	f								
				e								
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY						

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Marquardt:

[1050.0102](#) [1050.6251](#) [1050.4157](#) [1050.1505](#) [1050.9202](#) [1050.3142](#) [1050.4251](#) [1050.5402](#) [1050.7302](#) [1050.3206](#)
[1050.2103](#) [1050.0105](#) [1050.1242](#) [1050.2508](#) [1050.5502](#) [1050.5602](#) [1052.6006](#) [1050.1103](#) [1050.7305](#) [1050.2222](#)
[1050.3151](#) [1050.1271](#) [1050.0251](#) [1050.1126](#) [1050.5605](#) [1050.3271](#) [1052.4205](#)