


Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-blau (Anschl. 4)
 Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-braun (Anschl. 1)
 Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-schwarz (Anschl. 2)

Empfohlenes Lochbild



Aufschrift

1055/58
 Herstelljahr/-woche
 nach DIN EN 60062

Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.8 N
 Differenzweg ≤ 0.4 mm
 Rückschaltkraft ≥ 0.5 N
 Schutzart nach EN 60529 IP 67

		Wechsler 1-polig			
		Au - Au		1058.0351-01	
Schaltart		Kontaktpaarung		Bild Erzeugnisnummer	
Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS			PROJECTION		Pause COPY
FÜR LÄNGEN UND RADIIEN FOR LENGTHS AND RADII.			Original DIN A3		Blatt SHEET 01
Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Maßstab SCALE 2:1		Zeichn./DRAWING NO. K 1058.0351
bis/UP TO 6 über/OVER 6 bis/UP TO 30 über/OVER 30			0 10 20 30 mm		Schnappschalter Snap action switch
± 0.1 0.2			gezeichnet/DRAWN BY 02.12.98 gr		Ersatz für/REPLACEMENT OF
Ausg. ISSUE			geprüft./CHECKED BY		MARQUARDT
Anderung REVISION			gezeichnet/DRAWN BY		
Anderung REVISION			Anderung REVISION		
Anderung REVISION			Anderung REVISION		

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1058.0351](#)