





1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2 2 bis / to 3	30 -0.1 30.2 -0.1 30.6 -0.1	22 +0.2 22 +0.2 22 +0.2


VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



Aufschrift
Marking

1835.
 10(8)/250 ~ 5E4
 20(4)/250 ~ T85/55
 5/120A 250V ~
 05

16A 250V AC
 1HP
 R142



Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
 Glühlampe mit Rv für 230V ~
 Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST
 neon lamp with Rv for 230V AC
 suitable for appliances of class II

Für Form und Loge		FÜR WINKEL FOR ANGLE		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1835.3118	Index																		
FOR SHAPE AND LOC.				PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original DIN					Maßstab SCALE																	
für Winkel FOR ANGLE		± 2°				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		<table><tr><td>0-6</td><td>± 0.2</td><td>±</td></tr><tr><td>>6-15</td><td>± 0.4</td><td>±</td></tr><tr><td>>15-30</td><td>± 0.4</td><td>±</td></tr><tr><td>>30-70</td><td>± 0.6</td><td>±</td></tr><tr><td>>70-120</td><td>±</td><td rowspan="2">± 10%</td></tr><tr><td>>120-200</td><td>±</td></tr></table>		0-6	± 0.2	±	>6-15	± 0.4	±	>15-30	± 0.4	±	>30-70	± 0.6	±	>70-120	±	± 10%	>120-200	±	A4		1:1	
0-6	± 0.2	±																												
>6-15	± 0.4	±																												
>15-30	± 0.4	±																												
>30-70	± 0.6	±																												
>70-120	±	± 10%																												
>120-200	±																													
								0 10 20 30 mm		Geraeteschalter Appliance Switch																				
c		23781		04.04.96 grh		g		CAD Medusa		Z																				
b		22680		04.03.94 grh		f		64507		04.11.09 hhe																				
a		17931		14.04.87 Ra		e		39880		20.04.04 hhe																				
						d		24370		25.11.96 grh																				
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY																				
										Ersatz für/REPLACEMENT OF																				
										MARQUARDT																				
										Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim																				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1835.3118](#)