


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	11 +0.1
	1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	11 +0.1
	2 to / bis 3	30.6 -0.1	11 +0.1



Marking
Aufschrift

1838.
6(4)/250 ~ T105/55

05

6A 125-250V AC
1/8 HP
R58

date code of manufacture:
year / month
acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/- monat nach
DIN EN 60062

SPDT
with centre-off
biased from both sides
suitable for appliances of class II

Umschalter 1-polig
Ausstellung in der Mitte
Tastfunktion beidseitig
Für Geräte der Klasse II geeignet

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		0.1		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1838.1402		
				PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH			Radien RADII					
						0-6			± 0.2				± 0.2	
						>6-15			± 0.4				± 0.4	
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°					ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	>15-30		± 0.4		Original DIN		Maßstab SCALE 1:1		
						>30-70		± 0.6						
						>70-120		±		± 10%				
						>120-200		±						
										0 10 20 30 mm				
c	17418	12.08.86	Ra	g					CAD Medusa		Z	Appliance Switch Geräteschalter		
b				f					gez./DRAWN BY 27.06.00 grh					
a				e	29986	16.08.00	Grh		gepr./CHECKED BY Kiz					
				d	29631	27.06.00	Grh		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gL. Nr. vom 14.07.83			MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY								

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1838.1402](#)