



1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke 0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 3	length of cut-out Ausschnittlänge 30 -0.1 30.2 -0.1	width of cut-out Ausschnittbreite 22 +0.2 22 +0.2

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediatly.

Die in unseren Unterlagen angebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betätigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerät eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerät kann über die umlaufende Dichtlippe der Betätigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerät und die Prüfung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschädigten Betätigungskappen müssen sofort ausgetauscht werden.



14A 125-250V AC
 1/4HP 125V AC
 1/2HP 250V AC
 R186

date code of Manufacture:
 year/week acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

Umschalter 2-polig
 Ausstellung in der Mitte
 Tastfunktion beidseitig
 Für Geräte der Klasse II geeignet

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. 1939.3318	Index K
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Laengen LENGTH	Radien RADII	Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1		
								0-6 >6-15 >15-30 >30-70 >70-120 >120-200	± 0.15 ± 0.2 ± 0.25 ± 0.4 ± 0.6 ± 1	± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 10%	0 10 20 30 mm		
c				g			CAD				Appliance Switch Geräteschalter		
b				f			gez./DRAWN BY 02.07.04 hhe						
a				e			gepr./CHECKED BY Ra						
	40677	02.07.04	hhe	d			Ersatz für/REPLACEMENT OF 1939.V99.217				MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY							

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Marquardt:

1939.3318