




Ruhestellung
 Schalterpunkt
 zul. Endstellung





Flachstecker 6,3 x 0,8
 EN 61058 / EN 61210 / DIN 46244



A-A
 2:1

B-B
 2:1



Aufschrift



1005 µ T100

10(4) / 400~10E3


6(2.5) / 400~50E3



10A 125V AC 1/4HP

10A 250V AC 1/4HP

R44



Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 1.5 bis 2.5 N
 Differenzweg ≤ 0.3 mm

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		ALLgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index	
				PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII		K	1005.1001	d	
				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.1		± 0.1		± 0.2					
						>6-15 ± 0.15		± 0.15		± 0.3		Original DIN		Maßstab SCALE	
						>15-30 ± 0.2		± 0.2		± 0.5		A4		1:1	
						>30-70 ± 0.3		± 0.3		± 10%		0 10 20 30 mm			
						>70-120 ± 0.4		± 0.4							
						>120-200 ± 0.8		± 0.8							
c		20923		20.06.91 wa		g				CAD Medusa		Z		Schnappschalter	
b						f				gez./DRAWN BY 19.01.00 pfu					
a						e				gepr./CHECKED BY					
						d		28404		19.01.00 pfu					
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gL.Nr.vom 16.05.91		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1005.1001](#)