


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
In den Befestigungsloechern fixieren
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine
fix in the mounting holes

Wechsler 1-polig
single pole changeover
Schalt-Betaetigungskraft 1.5 bis 2.5 N
actuating force 1.5 up to 2.5 N
Differenzweg ≤ 0.3 mm
movement differential

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10064103	Index a
	fuer Winkel FOR ANGLE ± 2	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	LoeNGE LENGTH	RadII RADII					
			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.1 ± 0.2	>6-15 ± 0.15 ± 0.3	>15-30 ± 0.2 ± 0.5				
				>30-70 ± 0.3	>70-120 ± 0.4	>120 ± 0.8				
				CAD: NX V6.0			Schnappschalter Snap action switch			
a	87270	29.01.14	BRC	gez./DRAWN BY 23.03.13 BCY			Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.g.l.Nr.v.10.03.2004			
	39083	10.03.04	QU	gepr./CHECKED BY						
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	 MARQUARDT				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1006.4103](#)