



Empfohlenes Lochbild
 Bestückungsseite
 Toleranzen nach DIN IEC 326
 Teil 3 sehr fein 1:1

- Anschlußloch $\varnothing 1.3^{+0.1}$
- Fixierloch $\varnothing 3.5^{+0.1}$

Aufschrift

© 1010 μ
 G01

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 0.25 bis 0.60 N
 Differenzweg ≤ 0.9 mm

Auf Verpackung
 MARQUARDT
 1010.6003 μ

G01 entspricht:
 2(0.5)/250~50E3 T85



Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1010.6003	Index g	
Für Winkel FOR ANGLE $\pm 2^\circ$		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII					Original DIN
PROJECTION		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.1		0-2 ± 0.2		A4		2:1	
c		g		31243		08.02.01		CAD Medusa		Z	
b		f		29167		02.11.00		gez./DRAWN BY 02.11.00		pfu	
a		e		21123		11.10.91		gepr./CHECKED BY		Wa	
III		14611		13.09.82		que		Ersatz für/REPLACEMENT OF		Z.gl.Nr.vom 09.09.82	
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY	
								MARQUARDT		Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1010.6003](#)