




Aufschrift

(M)
 1050 μ
 5/250~ 
 50E3 T100
 5A 125-250V AC 1/10HP
 R 56  
 Herstelljahr/-woche
 nach DIN EN 60062

Schließer 1-polig

Schalt-Betätigungskraft ≤ 1.50 N
 Rückschaltkraft ≥ 0.50 N
 Differenzweg ≤ 0.20 mm

Schutzvermerk
 nach DIN 34 beachten
 COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION		Pause COPY		Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Original Maßstab DIN SCALE A4 2:1		5 1050.0122		
		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30							
±		0.2 0.3			0 10 20 30 mm		gez./DRAWN BY 03.12.91 Ble		Schnappschalter		
d				i			Ersatz für/REPLACEMENT OF				
c				h					 Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
b				g							
a	29547	08.06.00	pfu	f							
l				e							
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1050.0122](#)