


A

B

C

D


E



Aufschrift



1050 μ

2(0.5)/250~
25E3 T1002A 125-250V AC
R18Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft ≤ 0.60 N

Rückschaltkraft ≥ 0.10 N

Differenzweg ≤ 1.00 mm

Kontakte vergoldet

Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet

Prüfschaltung DIN EN 61058-1 7.1.13.2.2

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1050.5305	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	0-6 ± 0.1 >6-15 ± 0.15 >15-30 ± 0.2 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120-200 ± 0.8	Laengen LENGTH	Radien RADII	Original DIN A4			
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0 10 20 30 mm				Schnappschalter		
c		g		CAD Medusa		Z				
b	38135	17.09.03 sig	f	gez./DRAWN BY 22.01.02 vor						
a	33738	07.05.02 vor	e	gepr./CHECKED BY						
	32902	22.01.02 vor	d	Ersatz für/REPLACEMENT OF V00.238.5						
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1050.5305](#)