




1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2 2 bis / to 3	30.0-0.1 30.2-0.1 30.6-0.1	11 <sup>+0.1</sup> 11 <sup>+0.1</sup> 11 <sup>+0.1</sup>



Flachstecker  
plug-in  
DIN 46244-A4.8x0.8



Aufschrift  
marking



1833.  
6141/250~ 5E4  
10141/250~ T105/55



6A 125-250V AC  
1/4HP 125V AC  
1/2HP 250V AC  
R30



Herstellort/-jahr/-woche  
nach DIN EN60062  
code of manufacture:  
place/year/week acc. to DIN EN 60062

Umschalter 1-polig  
Fuer Gerate der Klasse II geeignet.

SPDT  
suitable for appliances of class II.

fuer Form und Lage  FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET  01	TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index								
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	<div><div></div><div>Laenge LENGTH</div><div>Radien RADII</div></div>	0-6 ± 0.2 ±						±							
									± 0.4 ±	±									
									± 0.4 ±	±									
fuer Winkel FOR ANGLE. ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	± 0.6 ±	±	0102030mm	Original Din A4	MASSSTAB SCALE 1 : 1	K	18331102	c								
												GERAETESCHALTER							
									appliance switch										
									c	69573	15.07.10	HHE				CAD: NX V6.0			
b	50774	22.01.07	MUS				gez./DRAWN BY 22.01.07 MUS gepr./CHECKED BY												
a	29395	17.04.00	GRH				Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.17.04.00												
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	MARQUARDT													

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1833.1102](#)