





1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction))	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{+0.1} 30.2 ^{-0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}

Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.



Flachstecker
plug-in
DIN 46244-A6.3x0.8



Aufschrift
Marking

193...
12141250 ~ μ
T105/55



14A 125-250V AC
1/4 HP 125V AC
1/2 HP 250V AC
R186



Umschalter 2-polig

Ausstellung in der Mitte

Tastfunktion beidseitig

Fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPDT

with centre-off

biased from both side

suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062

code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19393312	Index a	
		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH Radien RADI	± 0.15 ± 0.2 ± 0.25 ± 0.4 ± 0.6 ± 1	± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 10%						
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES										
fuer Winkel FOR ANGLE. ± 2												
a	59141	14.07.08	VOR									
	36431	30.06.03	HHE									
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY							
	</											

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1939.3312](#)