

Connector Saver

.050"

9 thru 100 Contacts

Rugged Metal



MM

Rugged Plastic



MN

MM-212-031-143-2200-93A
(METAL)


MN-211-031-143-2200-93A
(PLASTIC)



PLUG



RECEPTACLE



DIMENSIONS							
SIZE	CONTACT ROWS	A	B		D	H	HARDWARE
			PLUG MAX	RCPT MAX			
9	2	.775	.334	.400	.565	.298	#2-56 UNC THD (.092 DIA THRU)
15		.925	.484	.550	.715		
21		1.075	.634	.700	.865		
25		1.175	.734	.800	.965		
31		1.325	.884	.950	1.115		
37		1.475	1.034	1.100	1.265		
51**	3	1.825	1.384	1.450	1.615	.341	#4-40 UNC THD (.147 DIA THRU)
51		1.425	.984	1.050	1.215		
69***		1.725	1.284	1.350	1.515		
100	4	2.160	1.384	1.508	1.800	.384	#4-40 UNC THD (.147 DIA THRU)

** = 2 ROW, 51 POSITION CONNECTORS ARE AVAILABLE IN METAL ONLY (NON MIL-SPEC INTERFACE)

*** = 69 POSITION CONNECTORS ARE AVAILABLE IN METAL ONLY.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

AirBorn:

[MM-212-031-143-0000-93A](#) [MM-212-025-161-41WC](#) [MM-212-025-161-41WD](#) [MM-212-031-113-0000](#) [MM-212-021-113-4300](#) [MM-212-021-161-00WQ](#) [MM-212-021-161-41WC](#) [MM-232-031-AAA-4100](#) [MM-232-037-AAA-4100](#) [MM-212-025-161-00WQ](#) [MM-322-051-261-22WD](#) [MM-212-021-175-000S](#) [MM-212-025-161-00WC](#) [MM-212-025-161-00WD](#) [MM-322-051-261-41WQ](#) [MM-322-051-261-45WD](#) [MM-322-051-2A3-0000](#) [MM-212-021-161-22WP](#) [MM-212-021-161-45W3](#) [MM-322-051-261-22WA](#) [MM-322-051-261-22WQ](#) [MM-322-051-261-22Y1](#) [MM-322-051-261-41UG](#) [MM-322-051-261-41WC](#) [MM-322-051-261-41WD](#) [MM-322-051-2A3-0000-900](#) [MM-322-051-2A3-4100](#) [MM-322-069-261-41WC](#) [MM-322-051-261-00WB](#) [MM-322-051-261-00WD](#) [MM-322-051-261-00XF](#) [MM-322-051-261-99WD-KS11](#) [MM-212-021-161-45WD](#) [MM-212-021-161-22WR](#) [MM-322-051-261-99WD-KS12](#) [MM-322-051-261-99WD-KS13](#) [MM-322-051-261-99YM-KS11](#) [MM-322-051-261-41WD-900](#) [MM-322-051-261-41WF](#) [MM-322-051-261-43XC](#) [MM-322-051-261-45WR](#) [MM-322-051-261-99WC-KS13](#) [MM-322-051-261-99WC-KS14](#) [MM-212-025-161-00WA](#) [MM-322-051-255-0000](#) [MM-322-051-261-00WA](#) [MM-212-021-161-41UG](#) [MM-212-021-161-41WD](#) [MM-212-021-161-43WQ](#) [MM-212-021-161-00UR](#) [MM-212-021-161-00WA](#) [MM-212-021-161-00WD](#) [MM-212-031-113-4300](#) [MM-212-031-143-2200-93A](#) [MM-212-031-161-00UM](#) [MM-212-031-161-455B](#) [MM-212-031-1A3-0000](#) [MM-212-025-161-00CC](#) [MM-212-025-161-00UH](#) [MM-212-025-161-00UP](#) [MM-212-021-161-00UM](#) [MM-212-025-161-45WC](#) [MM-212-025-1A3-0000](#) [MM-212-031-161-41UG](#) [MM-212-031-161-41WR](#) [MM-212-031-161-41YD](#) [MM-212-031-161-43WQ](#) [MM-212-025-161-41V1](#) [MM-212-025-161-41WN](#) [MM-212-025-161-41WR](#) [MM-212-025-161-42WC](#) [MM-212-025-161-43WQ](#) [MM-212-025-161-45UM](#) [MM-212-021-143-JS00-93A](#) [MM-212-021-145-4100](#) [MM-212-021-161-00CC](#) [MM-212-025-161-00XF](#) [MM-212-025-161-22WC](#) [MM-212-025-161-41LR](#) [MM-212-025-143-2200-93A](#) [MM-212-025-143-JP00-93A](#) [MM-212-025-143-JS00-93A](#) [MM-212-025-145-4100](#) [MM-212-021-113-0000](#) [MM-212-021-143-JP00-93A](#) [MM-212-021-1A3-0000](#) [MM-212-025-113-0000](#) [MM-212-025-113-4300](#) [MM-212-025-113-4400](#) [MM-212-025-113-4500](#) [MM-212-025-143-0000-93A](#) [MM-322-051-261-42LH](#) [MM-212-031-161-45WD](#) [MM-212-021-143-2200-93A](#)