






 = assemble / bestückt
standard

 = early mate, late break / voreilend

Flachstecker 6,3 x 0,8 mm / blade terminal 6,3 x 0,8 mm

Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30


Bauart 3 / type 3

Anforderungsstufe 1 = 500 Steckzyklen /
performance class 1 = 500 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Bestückungsplan / contact layout



Information:		Tolerances		Scale	2:1
All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	
		 www.ERNI.com		Messerleiste H15 Male Connector H15	
Index		Date		H:00042053.SZA	STVH15
				414574	I

Consider protection memo from DN 34

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ERNI Electronics:](#)

[414574](#)