








ohne / without

Mutter / nut

max. Einschraubtiefe 7,5 mm
thread depth max. 7,5 mm


Bolzen / bolt

max. Einschraubtiefe 5,5 mm
thread depth max. 5,5 mm



194295	194290	X			
194296	194291			#4-40	
194297	194292			M3	
194298	194293		#4-40		
194299	194294		M3		
Ident.-Nr. part-no. tape & reel	Ident.-Nr. part-no. tray	ohne without	Mutter thread	Bolzen bolt	Bemerkung remark


M 1:1



Anschlussbereich verzinnt
terminal area tin plating

Koplanarität der Anschlüsse $\leq 0,1$ mm
coplanarity area of termination $\leq 0,1$ mm


Anforderungsstufe: 2
class: 2




Verpackt in Tray
Verpackungseinheit 48 St.
tray packaging
packaging unit 48 pcs

Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204628 / Additional indications according to drawing 204628

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
Tape on Reel Packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 75 Stück
Packaging unit: 75 pcs




Abspulrichtung - Reel off Direction



Sonstige Angaben siehe Zeichnung 204654 / Additional indications according to drawing 204654

Layoutvorschlag:
recommended layout:



Fehlende Masse und Angaben siehe DIN 41652 / Missing information and dimensions according to DIN 41652
Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen / Additional indications according to the production documentation

Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:	Tolerances	Scale	2:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Designation	TMC-P 09-SMD-9,0-BA8 TMC-P 09-SMD-9,0-type 8
g	04.02.2016	www.ERNI.com	144907
Index	Date	Class	TMCP



www.ERNI.com

I
A3

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ERNI Electronics:](#)

[194293](#)