

K 40 SQ - 8 Ohm

Art. No. 2846



4 cm (1,6") Kleinlautsprecher mit Kunststoffmembran (Mylar) und Metallkorb. Geringe Baugröße, deshalb geeignet zur Signalausgabe in Geräten und Anlagen, in denen wenig Platz zur Verfügung steht.



*) IP-Schutzklasse für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse

4 cm (1.6") miniature speaker with plastic diaphragm (Mylar) and metal basket. Thanks to its compact dimensions, suitable for signal output in machines and other equipment where space is at a premium.

01.10.2015

K 40 SQ - 8 Ohm

Art. No. 2846



Technische Daten / Technical data

Nennbelastbarkeit Rated power	0,5 W
Musikbelastbarkeit Maximum power	1 W
Nennimpedanz Z Nominal impedance Z	8 Ohm
Übertragungsbereich Frequency response	300–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	82 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz fs Resonance frequency fs	520 Hz
Schwingspulendurchmesser Voice coil diameter	13,7 mm
Wickelhöhe Height of winding	1,8 mm
Schallwandöffnung Cutout diameter	35 mm
Gewicht netto Net weight	0,014 kg
Schutzklasse Protective system	IP 65/IP 67 *)
Temperaturbereich Temperature range	–25 ... 70 °C

01.10.2015

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Visaton:

[K 40 SQ - 8 ohm](#)