

PL 7 RV - 8 Ohm

Art. No. 4476



7 cm (2,5") Einbaulautsprecher mit Gewinding am Kunststoffgehäuse zur einfachen Montage in einer kreisrunden Öffnung ohne zusätzliche Schrauben. Hoher Wirkungsgrad im sprachrelevanten Frequenzbereich. Inklusive 50 cm Kabel.

7 cm (2.5") flush-mounted speaker with a threaded mounting ring at the plastic housing for easy installation in round openings without additional screws. High efficiency at frequencies relevant for speech reproduction. Including 50 cm cable.

Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications

- Armaturenbretter, Tür- oder andere Verkleidungen in Fahrzeugen
- Dashboards, door panels or other panels in vehicles

Eigenschaften / Attributes

- Montage ohne zusätzliche Schrauben
- Mounting without additional screws


05.04.2016

PL 7 RV - 8 Ohm

Art. No. 4476

Technische Daten / Technical data

Nennbelastbarkeit Rated power	10 W
Musikbelastbarkeit Maximum power	20 W
Nennimpedanz Z Nominal impedance Z	8 Ohm
Übertragungsbereich Frequency response	400–5000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	88 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz f _s Resonance frequency f _s	550 Hz
Gewicht netto Net weight	0,16 kg
Einbauöffnung Cutout diameter	64,5 mm (max. Wandstärke 7,5 mm) (max. panel thickness 7.5 mm)
Länge des Anschlusskabels Length of cable	0,5 m
Farbe Colour	schwarz / black



05.04.2016

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Visaton:

[PL 7 RV - 8 Ohm](#)