


Technical specification:

Technische Daten:

Rated Voltage/ Bemessungsspannung:	250 V
IEC 61076-2-101	
Current rating/ Strombelastbarkeit:	4 A / 40°C
IEC 61076-2-101	
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Degree of protection/ Schutzart:	IP 67, in mated condition/ im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Temperature range/ Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
EN 60512-11-10	-40°C
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
Mating cycles/ Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	

Cable specification:

Kabeleigenschaften:

Temperatur range/ Umgebungstemperatur:	
static/fest verlegt	-40°C ... +80°C
flexible/bewegt	-25°C ... +80°C

Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Contact carrier/ Kontaktträger:	PA, UL 94 V-0
Sealing/ Dichtung:	FPM
Coupling nut/ Überwurfmutter:	PA GF, UL 94 HB
Moulding body/ Griffkörper:	TPU, UL 94 HB, grey/grau

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque/ empfohlenes Drehmoment:	0,4 Nm
Conec	Torque wrench/ Drehmomentschlüssel:
Installation tool/ Montagewerkzeug:	36-000200 Insert across flats13/ Steckeinsatz SW13: 36-000220



Contact assignment:/


Kontaktbelegung:

- 1) brown/braun
- 2) white/weiß
- 3) blue/blau
- 4) black/schwarz

Part no./ Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:	Length L/ Länge L:	Cable/ Kabel:
43-20337	SAL - 12 - RKK4 - 2 / K1 / 075	2m	TPU, UL 20549, black/schwarz, 4x0,75mm², Li9Y11Y Cable/ Kabel: 781-K1740G
43-20338	SAL - 12 - RKK4 - 3 / K1 / 075	3m	
43-20339	SAL - 12 - RKK4 - 5 / K1 / 075	5m	
43-20340	SAL - 12 - RKK4 - 10 / K1 / 075	10m	
43-xxxxx	SAL - 12 - RKK4 - ... / K1 / 075	x	

tolerance of cable/
 Kabeltoleranz:

L <= 4m: L + 40mm
 L > 4m: L + 1%



dim. in mm

Female connector M12x1 axial

general tolerance/
 Allgemeintoleranz:

0 ± 0,50mm
 0,0 ± 0,25mm
 0,00 ± 0,10mm
 * ± 5°

drawn/
 gez.
 appd./
 gepr.

Date/Datum
 29.08.16
 29.08.16

Name
 Gitinow
 Böckeler

Kupplung M12x1 axial

Index: a Original

Status: InBearbeitung

RoHS & REACH compliant/konform

scale/Maßstab:

CONEC®

dwg no /
 Z.-nr.:

43K1A3569

DIN-
 A4

1 / 4

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CONEC:](#)

[43-20339](#)