




Technical specification:

Technische Daten:

Working voltage/ Betriebsspannung:	125 V AC
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	$\geq 5 \text{ G}\Omega$
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz, 1 min.
Temperature range/ Temperaturbereich:	-55 °C ... +125 °C
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7,5 A (UL) / 5 A (CSA, VDE)
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Metal bracket/ Metallwinkel:	GD-Zn, Cu / Ni / Sn
PCB-Snap/ PCB-Clip:	Cu alloy, Sn over Ni
Threaded Lock/ Gewindebolzen:	Cu alloy, Tin over Ni
Fixing-Plate/ Zentrierplatte:	PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz

Installation specification/





Montagedaten:


PCB-Hole drillings/ Leiterplattenbohrbild:	see sheet 2/ siehe Seite 2
Circuit board thickness/ Leiterplattenstärke:	1,6 mm

Part no. / Part Marked/ <i>Art.-Nr. / Bedruckung:</i>			Contact plating/ <i>Kontakt Veredelung:</i>	
163A19379X			Gold Flash over Nickel <i>Gold über Nickel</i>	
163B19379X			20 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel <i>20 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>	
163C19379X			30 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel <i>30 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>	
 dim. in mm			D-SUB DUAL PORT 15.88mm 15pos. Male / 15pos. Female with threaded lock, metal bracket, fixing plate and PCB Clip D-SUB DUAL PORT 15.88mm 15pos. Stift / 15pos. Buchse mit Gewindebolzen, Metallwinkel, Zentrierplatte und PCP Clip	
Date/Datum		Name		
15.09.2016		Unkrüer		
16.09.2016		Fischer		
drawn/ gez. appd./ gepr...				
			dwg no / Z.-nr.: 16K1A3837	
			DIN-A3	
			1 / 2	

CONEC®

PCB hole drillings
(PCB top side) /
Leiterplattenbohrbild
(*Leiterplatten Oberseite*)



		 dim. in mm		D-SUB DUAL PORT 15.88mm 15pos. Male / 15pos. Female with threaded lock, metal bracket, fixing plate and PCB Clip	
		draw/n gez. appd./ gepr...	Date/Datum 15.09.2016 16.09.2016	Name Unkrüter Fischer	D-SUB DUAL PORT 15.88mm 15pos. Stift / 15pos. Buchse mit Gewindebolzen, Metallwinkel, Zentrierplatte und PCP Clip
Index: Original	Scale/Maßstab: 2:1			dwg no / Z.-nr.:	16K1A3837
Status: InBearbeitung					
RoHS & REACH compliant/ konform					2 / 2

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CONEC:](#)
[163A19379X](#)