






변경번호 REVISION NO.	변경 일자 DATE	변경 내용 DESCRIPTION OF REVISION	담당 DESIGNED	검토 CHECKED	승인 APPROVED
제					
제					
제					



Circuit Diagram




Code Table

CODE TABLE ( -ON)

Angle	(25)	(14)°	0°	(14)°	(25)
Terminal					
①					
②					
③					
	CCW				CW

P.C.B Land Pattern




SPECIFICATION


- RATING : 10mA 5V DC
- OUTPUT VOLTAGE : 1Vmin at 5V DC 1mA
- OPERATING FORCE :  
70±50gf (LEVER PORTION)  
200±100gf (PUSH PORTION)
- LIFE : 100,000 CYCLES

재 질 MATERIAL		규 격 SPECIFICATION		표 면 처 리 FINISH	수 량 QUANTITY	척도 SCALE 단위 UNIT	3 1 mm
설 계 DESIGNED	검 도 CHECKED	승 인 APPROVAL	도 번 DRAWING NUMBER	I-L15-AD-01A-A			
			부 품 명 PART NAME	LEVER SWITCH			
			제 품 명 MODEL NAME	IL-1305			
2003 년 04 월 23 일			제 3 각 법 3RD ANGLE PROJ	ON SHINE ENTERPRISE CO., LTD.		정리번호 FILE NO.	


변경번호 REVISION NO.	변경일자 DATE	변경내용 DESCRIPTION OF REVISION	담당 DESIGNED	검토 CHECKED	승인 APPROVED
제					
제					
제					




PROVISIONAL



CIRCUIT DIAGRAM



SMD REFLOW PATTERN (4/1 :  $\pm 0.05$ )




CODE TABLE

TER	ANG.	0° (ON)			
		(25°)	(18°)	(18°)	(25°)
①					
②					
③					



CCW ← → CW

NOTES



- RATINGS : DC 5V / 10mA
- OUT PUT VOLTAGE : 1V MAX. @ DC 5V 1mA
- OPERATING VOLTAGE  
LEVER PORTION : 70  $\pm$  50gf  
PUSH PORTION : 200  $\pm$  100gf
- TRAVEL : 0.9 MIN.(PUSH PORTION)
- OPERATING LIFE : 100K CYCLES (WITHOUT LOAD)
- NON SPECIFIED DIMENSIONS  
TOLERANCE :  $\pm 0.2$

제 질 MATERIAL		규 격 SPECIFICATION		표 면 치 리 FINISH		수 량 QUANTITY		척도 SCALE 단위 UNIT		4 1 mm	
설 계 DESIGNED		검 도 CHECKED		승 인 APPROVAL		도 번 CHANGING NUMBER		R-L13A-AD-01A-F			
				도 명 CHANGING NAME		ASSEMBLY DRAWING					
				제 품 명 MODEL NAME		KPL - 1305A					
2003 년 8 월 20 일				제 3 각 법 3RD ANGLE PROJ.		ON SHINE ENTERPRISE CO., LTD.			정리번호 FILE NO.		

변경번호 REVISION NO.	변경 일자 DATE	변경 내용 DESCRIPTION OF REVISION	담당 DESIGNER	검토 CHECKED	승인 APPROVED
제					
제					
제					




Circuit Diagram



Code Table

P.C.B Land Pattern



CODE TABLE ( // = ON )

Angle	25°	0°	25°
Terminal	(21.5°)	(11°)	(11°)
①	ON		
②	ON		
③			ON
④			ON
⑤	ON	ON	ON

SPECIFICATION

1. RATING : 10mA 5V DC
2. OUTPUT VOLTAGE : 1Vmin at 5V DC 1mA
3. OPERATING FORCE :  
70±50gf (LEVER PORTION)  
200±100gf (PUSH PORTION)
4. LIFE : 100,000 CYCLES

재질 MATERIAL		규격 SPECIFICATION		표면처리 FINISH	수량 QUANTITY	최도 HOLE 단위 UNIT	N S mm
설계 DESIGNED	검토 CHECKED	승인 APPROVAL	도면번호 DRAWING NUMBER				
				부품명 PART NAME			
				제품명 MODEL NAME	IL-1512		
2002년 월 일		제 3 각 법 3RD ANGLE PROJ		ON SHINE ENTERPRISE CO., LTD.	정리번호 FILE NO.		

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[SparkFun Electronics:](#)

[COM-08184](#)