





技术要求

- 1、电缆无损伤
- 2、成品100%导通测试OK
- 3、成品100%外观检验OK
- 4、采用环保制程，成品符合RoHS要求
- 5、特性阻抗50欧姆
- 6、使用频率0~6GHz
- 7、连接器外壳、螺套、内导体黄铜镀金、绝缘体PTFE

客户信息	客户代码:	版次	V1.0	比列	编号 640.1662	
	客户品名:	投 影				规格 具体规格见图表
制图		未标注公差的，以下列公差表为准 1.X.X±0.10 4.去除锐边最大 0.1 2.X.XX ±0.05 5.表面粗糙度Ra3.2 3.角度 ±1° 6.倒角 C0.15 MAX.				品名 电缆组件
审核						东莞市博帆科技有限公司
批准		* 为重点尺寸		单位 mm		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[SparkFun Electronics:](#)

[CAB-22038](#)