






1.25mm Pitch

SERIES

8370

1.25mmピッチ NON-ZIF ストレート DIP 両面接点

1.25mmPitch LIF Vertical Through hole Dual-sided contact



	公差 TOLERANCE	
	D	E
FPC	±0.05	±0.1
FFC	±0.1	±0.03

極数 No. OF POS.	寸法表 DIMENSION			収納数量 UNITS/TUBE
	A	B	C	
4	3.75	6.41	8.75	55
5	5	7.66	10	48
6	6.25	8.91	11.25	43
7	7.5	10.16	12.5	38
8	8.75	11.41	13.75	35
9	10	12.66	15	32
10	11.25	13.91	16.25	29
11	12.5	15.16	17.5	27
12	13.75	16.41	18.75	25
13	15	17.66	20	24
14	16.25	18.91	21.25	22
15	17.5	20.16	22.5	21
16	18.75	21.41	23.75	20
17	20	22.66	25	19
18	21.25	23.91	26.25	18
19	22.5	25.16	27.5	17
20	23.75	26.41	28.75	16
21	25	27.66	30	16
22	26.25	28.91	31.25	15
23	27.5	30.16	32.5	14
24	28.75	31.41	33.75	14
25	30	32.66	35	13
26	31.25	33.91	36.25	13
27	32.5	35.16	37.5	12
28	33.75	36.41	38.75	12
29	35	37.66	40	12
30	36.25	38.91	41.25	11

注文コード ORDERING CODE

00 8370 XX1 X0X 800+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

極数
NUMBER
OF
POSITIONS0: キンク有 With Kink
1: キンク無 Without Kink

スズめっき Sn Plated

0: トレー梱包 TRAY PACKAGE
1: マガジン梱包 TUBE PACKAGE

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.


1.25mm Pitch

SERIES


8370

1.25mmピッチ NON-ZIF RA DIP 両面接点

1.25mmPitch LIF RA Through hole Dual-sided contact



基板穴寸法 (コネクタ側面) MOUNTING LAYOUT
(適用基板厚 t=1~1.6) (t=1~1.6)



適用 FPC/FFC 寸法
APPLICABLE FPC/FFC

注文コード ORDERING CODE
00 8370 XXX X0X 800+

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

極数 NUMBER OF POSITIONS

7: 標準タイプ Standard type
9: C/Ag タイプ C/Ag type

スズめっき Sn Plated

0: キンク有 With Kink
1: キンク無 Without Kink

0: トレー梱包 TRAY PACKAGE
1: マガジン梱包 TUBE PACKAGE

極数 No. OF POS.	寸法表 DIMENSION			収納数量 UNITS/TUBE
	A	B	C	
4	3.75	6.41	8.75	55
5	5	7.66	10	48
6	6.25	8.91	11.25	43
7	7.5	10.16	12.5	38
8	8.75	11.41	13.75	35
9	10	12.66	15	32
10	11.25	13.91	16.25	29
11	12.5	15.16	17.5	27
12	13.75	16.41	18.75	25
13	15	17.66	20	24
14	16.25	18.91	21.25	22
15	17.5	20.16	22.5	21
16	18.75	21.41	23.75	20
17	20	22.66	25	19
18	21.25	23.91	26.25	18
19	22.5	25.16	27.5	17
20	23.75	26.41	28.75	16
21	25	27.66	30	16
22	26.25	28.91	31.25	15
23	27.5	30.16	32.5	14
24	28.75	31.41	33.75	14
25	30	32.66	35	13
26	31.25	33.91	36.25	13
27	32.5	35.16	37.5	12
28	33.75	36.41	38.75	12
29	35	37.66	40	12
30	36.25	38.91	41.25	11

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Kyocera:](#)

[008370121000800+](#) [008370127000800+](#) [008370191000800+](#) [008370121000800](#) [008370127000800](#)
[008370167000800](#) [008370191000800](#) [008370167001800+](#) [008370217000800+](#) [008370151000800+](#)
[008370211000800](#) [008370141000800+](#)