


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmustererhebung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder ververvielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Technische Daten/Technical Data:


Werkstoffe/Materials: PSU / grau / grey
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces: gal. Au
Gehäuse/Housing: gal. Au

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: 0.38 mm²
Löt/Solder: AWG 22
Prüfspannung/Test Voltage: 1.2 kV DC (SAE AS13441)
Strombelastung/Current Load: 7 A
Einzelkontakte/single contacts: 3.85 A
8-polig / 8-pos.: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



S11M07-P08MFG0-39..	min. 2.7	max. 3.9	S11M07-P08MFG0-..20	rot / red
S11M07-P08MFG0-52..	min. 4.0	max. 5.2	S11M07-P08MFG0-..30	weiß / white
S11M07-P08MFG0-65..	min. 5.3	max. 6.5	S11M07-P08MFG0-..40	gelb / yellow
			S11M07-P08MFG0-..50	grün / green
			S11M07-P08MFG0-..60	blau / blue
			S11M07-P08MFG0-..70	grau / grey
			S11M07-P08MFG0-..80	schwarz / black

						Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:	
								CAD-Nr.:		00033462	
										Bl.:	
				2006		Tag		Name		Benennung:	
				Bearb.		16.10.		D.Watter		Stecker cpl.	
				Gepr.							
				Norm.							
										Maßstab:	
										5:1	
										Vervielf. Paus.	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[S11M07-P08MFG0-5270](#)