


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmustererhebung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Technische Daten/Technical Data:


Werkstoffe/Materials: PSU / grau / grey
Gehäuse/Housing: PSU / grau / grey
Kontakte/Contacts: Cu-Legierung / Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body: PEEK

Oberflächen/Surfaces: gal. Au
Gehäuse/Housing: gal. Au

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ / ContactØ: Ø 0.7 mm
Anschluß/Termination: 0.38 mm²
Löt/Solder: AWG 22
Prüfspannung/Test Voltage: 1.2 kV DC (SAE AS13441)
Strombelastung/Current Load: 7 A
Einzelkontakte/single contacts: 3.85 A
8-polig / 8-pos.: (IEC 512-3 / VDE 0298 T4)



S11M07-P08MFG0-39..	min. 2.7	max. 3.9	S11M07-P08MFG0-..20	rot / red
S11M07-P08MFG0-52..	min. 4.0	max. 5.2	S11M07-P08MFG0-..30	weiß / white
S11M07-P08MFG0-65..	min. 5.3	max. 6.5	S11M07-P08MFG0-..40	gelb / yellow
			S11M07-P08MFG0-..50	grün / green
			S11M07-P08MFG0-..60	blau / blue
			S11M07-P08MFG0-..70	grau / grey
			S11M07-P08MFG0-..80	schwarz / black

Artikelnummer Partnumber				KabelØ CableØ		Artikelnummer Partnumber		Farbe Spannmutter Colour Backnut	
2006				Tag		Name		Benennung:	
Bearb.				16.10.		D. Watter		Stecker cpl.	
Gepr.								Maßstab:	
Norm.								5:1	
								Vervielf. Pause	
								Nr.	



A perfect alliance.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[S11M07-P08MFG0-6580](#)